

# PHILIPS

Hõõgniidiga matt pirn  
60 W A60 E27, 6 tk

LED

2700 K

806 lm

15 000 h



8719514451032



## Soe valge valgus ilma valguse kvaliteedis kaotamata

Tuttavad kujud, mida teate ja armastate. Tänu uusimale LED-tehnoloogiale kasutavad need 85% vähem energiat kui traditsioonilised pirnid ja kestavad kümme korda kauem.

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise toa valguse loomiseks

# Esiletõstetud tooted

## Asendab standardset hõõglampi



See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

## Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

# Spetsifikatsioon

### Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei

### Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,6 cm
- Laius: 6 cm

### Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

### Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

### Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

### Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 806 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K

### Mitmesugust

- EyeComfort: Ei

### Muud omadused

- Jõudlus: 115 lm/W

### Pakendi teave

- EAN: 8719514451032
- EOC: 871951445103200
- Toote nimetus: LEDClassic 60W A60 E27 WW FRND 6CT/4 EC

### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.51
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 7 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E

### Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,6 cm

#### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 1825136

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514451032
- Netokaal: 0,21 kg
- Brutokaal: 0,32 kg
- Kõrgus: 11,6 cm
- Pikkus: 12,7 cm
- Laius: 18,9 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-01-24  
Versioon: 0.345

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)