

PHILIPS

Küünal 40 W B35
E14, 3 tk

LED

2700 K

470 lm

15 000 h



8719514460010



Tipptehnoloogiline LED teie kodu jaoks

Tipptehnoloogiline LED-pirn on heaks üldiseks valguslahenduseks päevastele tegevustele siseruumides. Säätate energiakuludelt kohe ja vähendate pirni vahetamise vajadust, ilma et valguse kvaliteet kannataks.

Kvaliteetne valgus

- Ilma nähtava väreluseta

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Küünlakujulise hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaiga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Valgus on rohkem kui valgustus

- Kiire sisselülitumine

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

Esiletõstetud tooted

Ilma nähtava väreluseta

Kui valgus kiiresti väreleb, võib see silmadele koormav olla, põhjustada peavalu ja tekitada neile, kes kannatavad valgustundliku epilepsia all, isegi haigushoogusid. See on ebameeldiv ja ebavajalik. LED võib väreleda kiire reaktsiooni tõttu draiveri voolule. Kuna aga Philipsi LED-id on disainitud nii, et draiveri voolu väljundi muudatused on minimaalsed, siis need tegurid, mis värelust põhjustavad, kõrvaldatakse. Nii et te ei näe seda, isegi mitte vilksamisi.

Küünlakujulise hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see energiasäästlik standardne LED-küünallamp nüüdisaegne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele küünlakujulistele hõõglampidele.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Kiire sisselülitumine Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga küünal
- Pistikupesa: E14
- Klaasi tüüp: Matt
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,6 cm
- Laius: 3,5 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Plast

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K

Mitmesugust

- EyeComfort: Ei

Muud omadused

- Jõudlus: 95 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8719514460010
- EOC: 871951446001000
- Toote nimetus: LED 40W B35 E14 WW
FR ND 3CT/6 EC

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.51
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 4,9 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,6 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 1131449

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514460010
- Netokaal: 0,06 kg
- Brutokaal: 0,1 kg
- Kõrgus: 11,5 cm
- Pikkus: 3,8 cm
- Laius: 11,4 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-01-22
Versioon: 0.373

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com