

# PHILIPS

Lae/seina kohtvalgusti  
Meranti, 3 tk

Lae/seina kohtvalgustid

Ilma pirnita

Must

ClickFix



8719514465411



## Rõhuasetus on stiilil

Lisage oma koju see praktiline Philipsi kohtvalgusti. Valige kohtvalgusti stiiliga sobiv Philipsi GU10 LED-pirn ja saate kvaliteetse ja kauakestva valgusti.

### Eriomadused

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas

### Suurepärane lahendus optimaalse valgustuse efekti saavutamiseks

- Kauakestev väga kvaliteetne materjal

# Esiletõstetud tooted

## Kohandatav kohtvalgus lambipeas



Suunake valgus just sinna, kuhu soovite, reguleerides, pöörates või kallutades valgusti pead.

## Kvaliteetne materjal

See suurepäraselt viimistletud kohtvalgusti on valmistatud kauakestvatest väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja vastupidav toode, mis valgustab ja täiustab teie kodu veel palju-palju aastaid.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- click!FIX kinnitus: Jah

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Esik
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lae/seina kohtvalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: ClickFix

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,5 kg
- Kõrgus: 15,5 cm
- Pikkus: 47,4 cm
- Laius: 8 cm

## Hooldus

- Garantii: 2 aastat

## Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: -
- Toiteallikas: AC 220–240
- Ühendusdetail/kate: GU10
- Komplekti kuulub elektrilamp: 35W
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 35 W
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikate arv: 3

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514465411
- Netokaal: 0,5 kg
- Brutokaal: 0,63 kg
- Kõrgus: 52 cm
- Pikkus: 12 cm
- Laius: 14 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-03-11  
Versioon: 0.311

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)