

PHILIPS

Süvistatav valgusti
Meson, 16,5 W, 165 mm

Süvistatavad valgustid

3000K

Valge

8720169173828



Mugav valgus õhemas valgustis

Valgustage oma ruumi Philipsi EyeComforti LED-allavalgustiga, mis on mugav valgusallikas ega väsita silmi.

Lihtne kasutada

- Ideaalne madalate lagedega ruumide jaoks, märkamatu ja tagasihoidlik valgusti.

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Vähem pimestust. Suurem mugavus.

Esiletõstetud tooted

Sobib madalate lagedega Õhuke disain Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

EyeComfort koos põimitud optikaga

Põimitud optikaga tehnoloogia täiustab teie igapäevast üldvalgustust. 3D-mustritega trükitud mikroläätsede tehnoloogia aitab valgust hajutada ja tekitab ühtlase valgusjaotuse, mis

vähendab oluliselt pimestamist. Selline valgustus ei ole mitte ainult pehme ja ühtlane ning teie silmadele mugavam, vaid valgus on jaotatud ka nutikalt ümber nii, et valgustatud piirkonnas oleks vähem pimestavat valgustust.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Ümmargune

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Plast

Kestvus

- Keskmise kasutusega (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 7 500

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 100 °
- Värviharmoonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Süvistatavad valgustid
- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 120 mA
- Jõudlus: 72 lm/W

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,091 kg
- Väljalõike pikkus: 15.0 cm
- Väljalõike laius: 15.0 cm
- Kõrgus: 3,5 cm
- Pikkus: 16,5 cm
- Kaugus õõnsuses: 11,7 cm
- Laius: 16,5 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Läbimõõt: 165 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1660
- Valguse värv: 3000
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Ei
- Komplekti kuulub elektrilamp: 16.5
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

8720169173828

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169173828
- Netokaal: 0,09 kg
- Brutokaal: 0,13 kg

- Kõrgus: 16,6 cm
- Pikkus: 4,2 cm
- Laius: 16,6 cm



Väljalaske kuupäev:
2024-11-21
Versioon: 0.306

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com