

PHILIPS

Hõõgniidiga värvitu
pirn 75 W A60 E27

Ülitõhus

2700 K

1095 lm

50000 h



8720169187818



Ere suurepärase valguskvaliteediga LED- valgustus

Philipsi LED-pirn on heaks üldiseks valguslahenduseks päevastele tegevustele siseruumides. Säätate energiakuludelt kohe ja vähendate piri vahetamise vajadust, ilma et valguse kvaliteet kannataks.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Jätkusuutlik valik

- Parem teie rahakoti ja terve planeedi jaoks
- Pika elueaga pirn – kestab kuni 50 aastat

Esiletõstetud tooted

Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Säästab kuni 90% energiat

Võrreldes tavalise pirniga säästate LED-tehnoloogiaga kuni 90% energiat. Seega tasub see ennast ära ja säästab igal aastal teie raha. Samuti aitab see keskkonda säästa.

Pika elueaga pirn – kestab kuni 50 aastat

Kuni 45 000 tunni pikkuse elueaga pirn vähendab vajadust pirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 45 aasta.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Värvitu
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,4 cm
- Laius: 6 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 50 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 1095 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

Muud omadused

- Jõudlus: 210 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8720169187818
- EOC: 872016918781800
- Toote nimetus: LED CLA 75W A60 E27 2700K CL UE SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.4
- Pinge: AC 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 5,2 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 75 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): A

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,4 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 1442617

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169187818
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2024-12-07
Versioon: 0.424

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com