

# PHILIPS

Hõõgniidiga  
mehvaigutooni pirn 40 W  
G125 E27

LED


1800 K

470 lm

15 000 h



8720169191198



## Loodud märkamiseks

Uus Deco kolleksioon muudab teie kodu täiuslikuks (sooja) valge valguse ja stiilse minimalistliku valgusti kooslusega.

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

### Jätkusuutlik valik

- Pika tööea toruvalgustid – kestavad kuni 15 aastat
- Parem teie rahakoti ja terve planeedi jaoks

### Mõeldud, et teda märgataks, näeb hea välja nii sisse- kui ka väljalülitatult

- Retrostiilis LED

# Esiletõstetud tooted

## Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga  
15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus toruvalgusteid tihti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

## Säästab kuni 90% energiat

Võrreldes tavalise pirniga säästate LED-tehnoloogiaga kuni 90% energiat. Seega tasub see ennast ära ja säästab igal aastal teie raha. Samuti aitab see keskkonda säästa.

## Retro (2000 K ja 2200 K)

Kujutage ette traditsioonilise valgusti retrovälimust koos LED-i eelistega. Philips Vintage'i LED-hõõgpirnidega on teil armastatud klassikalise välimusega pirn koos vajaliku energiatõhususega. Sellel on vanaaegse hõõglambi traditsiooniline värv ja merevaigukollane kuma. Läbipaistev merevaigukollane klaasist pirn, messingist viimistlusega sokkel ja retrostiilis LED-hõõgniit lisavad teie kodu dekoratiivvalgustusele vintage-hõngu. Keerutatud hõõgniit loob hubase ja sooja õhkkonna.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga kera
- Pistikupes: E27
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Merevaigutoon

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 17,8 cm
- Laius: 12,5 cm

## Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

## Kestvus

- Lülitustsükli arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 1800 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 818 | CCT of 1800K

## Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Kaunistav

#### Muud omadused

- Jõudlus: 67 lm/W

#### Pakendi teave

- EAN: 8720169191198
- EOC: 872016919119800
- Toote nimetus: LED G125 40W 1800K E27 NDSRT Amber 1PF

#### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: AC 230 V
- Aktiivvõimsus: 7 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W

#### Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 17,8 cm

#### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169191198
- Netokaal: 0,1 kg
- Brutokaal: 0,2 kg
- Kõrgus: 22,6 cm
- Pikkus: 13 cm
- Laius: 13 cm
- Materjali number (12NC): 929003627401



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-17  
Versioon: 0.367

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)