

PHILIPS

Hõõgniidiga
mehaanilisele pinnale 40 W
A60 E27


LED

2200 K

470 lm

15 000 h

hämardatav



8720169191570



Loodud märkamiseks

Uus Deco kolleksioon muudab teie kodu täiuslikuks (sooja) valge valguse ja stiilse minimalistliku valgusti kooslusega.

Kvaliteetne valgus

- Pika elueaga pirn – kestab kuni 10 aastat

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

- Parem teie rahakoti ja terve planeedi jaoks

Mõeldud, et teda märgataks, näeb hea välja nii sisse- kui ka väljalülitatult

- Retrostiilis LED

Esiletõstetud tooted

Keskmine tööiga hinnanguliselt 10 950 tundi

Kuni 10 950 tunni pikkuse elueaga pirn vähendab vajadust pirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 10 aasta.

Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

Säästab kuni 90% energiat

Võrreldes tavalise pirniga säästate LED-tehnoloogiaga kuni 90% energiat. Seega tasub see ennast ära ja säästab igal aastal teie raha. Samuti aitab see keskkonda säästa.

Retro (2000 K ja 2200 K)

Kujutage ette traditsioonilise valgusti retrovälimust koos LED-i eelistega. Philips Vintage'i LED-hõõgpirnidega on teil armastatud klassikalise välimusega pirn koos vajaliku energiatõhususega. Sellel on vanaaegse hõõglambi traditsiooniline värv ja merevaigukollane kuma. Läbipaistev merevaigukollane klaasist pirn, messingist viimistlusega sokkel ja retrostiilis LED-hõõgniit lisavad teie kodu dekoratiivvalgustusele vintage-hõngu. Keerutatud hõõgniit loob hubase ja sooja õhkkonna.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Pirni viimistlus: Merevaigutoon
- Hämardatav: Spetsiaalsete hämarditega

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,4 cm
- Laius: 6 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2200 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 822 | CCT of 2200K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, Kaunistav

Muud omadused

- Jõudlus: 85 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8720169191570
- EOC: 872016919157000
- Toote nimetus: LED A60 40W 2200K E27 Amber Sp DIM 1PF

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: AC 230 V
- Aktiivvõimsus: 5,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,4 cm

8720169191570

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber:
1430263

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169191570
- Netokaal: 0,04 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2024-11-21
Versioon: 0.386

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com