

# PHILIPS

Laevalgusti Garnet,  
30 W

Laevalgustid

4000K

Valge



8720169195219



## Üks valgusti. Teie lüliti. Kolm valguse seadistust.

Toa õhustiku muutmine pole kunagi olnud lihtsam. Philipsi SceneSwitchi LED-laevalgusti võimaldab teil kolme ainulaadse seadistuse abil meeleolu luua. Põhi- ja kaudse valgustuse kombinatsioon pakub teile valikuid, mis sobivad ideaalselt kooslemiseks, keskendumiseks ja hubasteks hetkedeks. Pole vaja hämardit ega paigaldust, vaid ainult olemasolevat lülitit.

### Lihtne kasutada

- Kerge paigaldada

### Valgusefekt

- Kaudvalgusti
- Kolmetsooniline valgusti
- Pehme harmooniline valgus

### Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

# Esiletõstetud tooted

## Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi. Kinnitage või riputage see kindlalt seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

## Kaudvalgusti

Volcano lambivari kaunistab teie ruumi ja peegeldab valgust pehmelt.

## Kolmetsooniline valgusti

Kolmetsooniline valgusallikas annab teile paindlikkuse soovitud õhkkonna loomisel.

## Pehme harmooniline valgus

Kaudse ja otse valguse õige kombinatsioon täidab kogu ruumi sooja kumaga ilma pimestamata.

## EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Ümmargune

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Plast

## Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 20 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 20 000

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatud kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

## Valgusti omadused

- Värviharmoonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Garaaž
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah

## Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 154 mA
- Jõudlus: 113 lm/W

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.9

#### Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 1,04 kg
- Kõrgus: 8,9 cm
- Pikkus: 40 cm
- Laius: 40 cm

#### Hooldus

- Garantii: 5 aastat

#### Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 20 000 tund(i)
- Läbimõõt: 400 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites:  
3400
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169195219
- Netokaal: 1,07 kg
- Brutokaal: 2,36 kg
- Kõrgus: 44 cm
- Pikkus: 12 cm
- Laius: 44 cm



Väljalaske kuupäev:  
2024-12-18  
Versioon: 0.406

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)