

# PHILIPS

Laevalgusti Mauve,  
12 W, ruudukujuline

Laevalgustid

4000K

Valge



8720169195479



## Mugav LED-valgus, mis ei väsita silmi

Philipsi LED-valgustid annavad valguse, mis on loodud teie silmade mugavusele mõeldes

### Valgusefekt

- See laevalgusti sisaldab põimitud optika tehnoloogiat, mis jaotab valguse nutikalt ümber, et parandada teie üldvalgustust. Selle valgusti läätsel on püramiidjas mikrostruktuur, mis hajutab ja jaotab valguse ühtlaselt, muutes selle silmadele magavamaks.

### Lihne kasutada

- Kerge paigaldada

### Valgusefekt

- Ühtlane valguse jaotumine

### Parim kvaliteet

- Lihne puhastamine

# Esiletõstetud tooted

## Põimitud optika

See laevalgusti sisaldab põimitud optika tehnoloogiat, mis jaotab valguse nutikalt ümber, et parandada teie üldvalgustust. Selle valgusti läätsel on püramiidjas mikrostruktuur, mis hajutab ja jaotab valguse ühtlaselt, muutes selle silmadele magavamaks.

## Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi. Kinnitage või riputage see kindlalt seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

## Ühtlane valguse jaotumine

Valgustage ruume ühtlaselt.

## Lihtne puhastamine

Siledad ja kergesti puhastatavad materjalid tähendavad, et teie kodu näeb alati pörandast laeni kena välja.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Ristkülik

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall, Plast

## Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 15 000

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämarдатav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

## Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Garaaž
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah

## Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 75 mA
- Jõudlus: 108 lm/W

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,36 kg
- Kõrgus: 6,5 cm
- Pikkus: 26 cm
- Laius: 26 cm

## Hooldus

- Garantii: 5 aastat

## Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusti koguvälguvoog luumenites: 1300
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämarдатav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 12
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8720169195479
- Netokaal: 0,36 kg
- Brutokaal: 0,72 kg
- Kõrgus: 35,8 cm
- Pikkus: 8,4 cm
- Laius: 35,8 cm
- Materjali number (12NC): 929003313301



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-05  
Versioon: 0.330

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)