

PHILIPS

Süvistatav valgusti
Diamond Cut UltraEfficient,
4,8 W, 145 mm

Ülitõhus

3000K

Valge

8720169212787



Ülitõhus allavalgusti pakub teile kõige energiasäästlikumat lahendust

Philips on välja töötanud ülitõhusa allavalgusti, mis kasutab uut tehnoloogiat süsinikdioksiidi heitkoguste, materjalijäätmete ja energiatarbimise vähendamiseks. Hämmastava 50 000-tunnise elueaga kestab see rohkem kui kolm korda kauem võrreldes samaväärsete Philipsi LED-allavalgustitega – ja kasutab seejuures vaid 50% energias. Just see, mida on vaja, et meie planeet oleks jätkusuutlikum.

Säästlikud valgustuslahendused

- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

Valgusefekt

- Kvaliteetne hajutiPehme ühtlase jaotusega valgus

Materjal ja viimistlus

- Kvaliteetne metallmaterjal

Esiletõstetud tooted

5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle lambi standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (lambis olev LED-moodul ja draiver) 5-aastast garantiid.

Kvaliteetne metallmaterjal

Vastupidav kauakestva ja kauni metallmaterjaliga viimistlus.

Kvaliteetne hajutiPehme ühtlase jaotusega valgus

Hajuti hajutab pehme valguse teie ruumides ühtlaselt.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Ümmargune ristkülik

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 51 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 25 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 110 °
- Värviharmonia: 5 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Süvistatavad valgustid
- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: UltraEfficient

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 50.5 mA
- Jõudlus: 187 lm/W

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.4

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,165 kg
- Väljalõike pikkus: 12.5 cm
- Väljalõike laius: 12.5 cm
- Kõrgus: 4,95 cm
- Pikkus: 14,5 cm
- Kaugus õõnsuses: 0,2 cm
- Laius: 14,5 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 50 000 tund(i)
- Läbimõõt: 145 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 900
- Valguse värv: 3000
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 4.8

- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169212787
- Netokaal: 0,17 kg
- Brutokaal: 0,21 kg
- Kõrgus: 14,8 cm
- Pikkus: 5,7 cm
- Laius: 14,8 cm



Väljalaske kuupäev:
2024-11-21
Versioon: 0.347

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com