

# PHILIPS

Pirn 100 W A60 E27

LED

4000K

1521 lm

15 000 h



8720169253155



## Tipptehnoloogiline LED-pirn teie kodu jaoks

Tipptehnoloogiline LED-pirn on heaks üldiseks valguslahenduseks päevastele tegevustele siseruumides. Säätate energiakuludelt kohe ja vähendate pirni vahetamise vajadust, ilma et valguse kvaliteet kannataks.

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

### Jätksuutlik valik

- Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas.
- Ei sisalda elavhõbedat

# Esiletõstetud tooted

## Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

## Puuduvad nii UV kui ka IR

Valguskiir ei sisalda infrapunakiirgust, mis tähendab, et soojust ei kiirata, ja ultravioletvalguse puudumine tähendab, et selle valguse all olev kangas ja esemed ei tuhmdu.

## Ei sisalda elavhõbedat

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 12 cm
- Laius: 6 cm

## Disain ja viimistlus

- Materjal: Plast

## Kestvus

- Lülitustsükli arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 180 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 1521 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K

## Mitmesugust

- EyeComfort: Ei

## Muud omadused

- Jõudlus: 117 lm/W

## Pakendi teave

- EAN: 8720169253155
- EOC: 872016925315500
- Toote nimetus: LED 100W A60 E27 CW FR ND 1PF/6 DISC

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.54
- Pinge: AC 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 13 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 100 W

## Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 12 cm

## Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169253155
- Netokaal: 0,05 kg
- Brutokaal: 0,06 kg
- Kõrgus: 14,9 cm
- Pikkus: 6,3 cm
- Laius: 6,3 cm
- Materjali number (12NC): 929002306995



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-05  
Versioon: 0.325

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)