

# PHILIPS

Seinavalgusti  
Shroud 2,3 W

Välisvalgustid

2700 K

Must

Anduriga; päikeseenergiaga  
töötav; veekindel



8720169265486



## Kauakestev päikeseenergiaga töötav aiavalgusti igaks aastaajaks

Philips Shroud on töökindel päikeseenergiaga töötav seinavalgusti, mis kestab kauem, vähendab energiatarbimist ja toetab jätkusuutlikkust.

### Kerge paigaldada

- Juhtmeid pole vaja

### Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

### Täiuslik LED-lamp

- Kvaliteetne LED-valgusti

### Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

### Eriomadused

- Komplektis on liikumisandur, mis annab mugavus- ja kindlustunde

# Esiletõstetud tooted

## Juhtmeid pole vaja



See valgusti töötab täielikult päikeseenergia. Juhtmeid pole vaja, mistõttu on neid tulesid lihtne paigutada ja ümber paigutada kõikjale teie aeda.

## Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 15 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal õhtul täiuslikult valgustatud aeda.

## Kvaliteetne LED-valgusti



Need LED-tuled kasutavad ainulaadset Philipsi välja töötatud tehnoloogiat. Tuled lülituvad sisse kohe ja annavad optimaalset valgust, mis toob esile teie aia erksad värvid.

## IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

## Komplektis on liikumisandur, mis annab mugavus- ja kindlustunde



Komplektis on liikumisandur, et tervitada teid koju naasmisel või anda märku, et keegi on tulemas.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Plast

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

**Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.**

- 5-aastane garantii LED-moodulile: Jah
- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahe-suunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Jah
- Hajutatud valguse efekt: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Liikumisandur: Jah
- Ülikvaliteetne materjal: Jah
- Päikeseenergia: Jah
- Soe kuma reguleeritav valgus: Ei
- Soe valge valgus: Jah
- Keskvalgusti: Ei

**Aiapiirkond**

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

**Valgusti omadused**

- Värviedastusindeks (CRI): 80

**Mitmesugust**

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Andur, Päikeseenergia töötab, Veekindel

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Kaal pakendita: 0,378 kg
- Kõrgus: 18,8 cm
- Pikkus: 11,4 cm
- Laius: 10,7 cm

**Hooldus**

- Garantii: 2 aastat

**Tehnilised andmed**

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusti koguvälguvoog luumenites: 250/25
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: 4 V
- Hämardatav valgusti: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: ei kohaldata
- Maksimalse võimsusega asenduslamp: 2.3 W
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: III klass

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8720169265486
- Netokaal: 0,38 kg
- Brutokaal: 0,49 kg
- Kõrgus: 20,5 cm
- Pikkus: 12 cm
- Laius: 12,5 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-03-21  
Versioon: 0.280

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)