

PHILIPS

Laevalgusti 21 W

Laevalgustid

4000K

Valge



8720169296046



Käed-vabad valgusti turvalisuse ja mugavuse tagamiseks

Seda Philipsi LED-laevalgustit saab liikumisanduri abil hõlpsasti sisse ja välja lülitada. Laia tuvastusraadius, eredam valgus ja hetkega süttiv LED-tehnoloogia annab teile kindlustunde, et teie kodu on turvalisuse ja nähtavuse tagamiseks hästi valgustatud. Mugav valgus, mis ei väsita silmi.

Lihtne kasutada

- Sisseehitatud automaatse liikumisanduriga valgusti lülitab end automaatselt sisse, kui inimesed mööda kõnnivad.

Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Sisseehitatud liikumisandur EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis

puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi

enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aasta(t)
- Lülitustsüklite arv: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

Mitmesugust

- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 183 mA
- Jõudlus: 138 lm/W

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,6 kg
- Kõrgus: 7 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Läbimõõt: 345 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 2900
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169296046
- Netokaal: 0,6 kg
- Brutokaal: 0,89 kg
- Kõrgus: 38 cm
- Pikkus: 8 cm
- Laius: 38 cm
- Materjali number (12NC): 929004100203



Väljalaske kuupäev:
2024-09-17
Versioon: 0.106

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com