

PHILIPS

Lae/seina
kohtvalgusti Niall, 3 tk

Lae/seina kohtvalgustid

Ilma pirnita

Must ja messing

ClickFix



8720169300156



Kvaliteetne valgus kõikvõimalike valgusefektide jaoks

Lisage oma koju see praktiline Philipsi kohtvalgusti. Valige kohtvalgusti stiiliga sobiv GU10 LED-pirn ja saate kvaliteetse ja kauakestva valgusti.

Kergesti kasutatav

- Reguleeritav kohtvalgusti pea
- Pirn ei kuulu komplekti

Kerge paigaldada

- Lihtne ClickFix-paigaldus

Lihtne kasutada

- Valgusti, mida saab paigaldada seinale või lakke, annab teile vabaduse kohandada õhustikku, et see sobiks teie interjööri.

Materjal ja viimistlus

- Kvaliteetne materjal

Esiletõstetud tooted

Reguleeritav kohtvalgusti pea



Suunake valgus just sinna, kuhu soovite, reguleerides, pöörates või kallutades valgusti pead.

Pirn ei kuulu komplekti

Valgustiga ei ole kaasas pirni, mis võimaldab teil valida teie ruumile ja isiklikule maitsele kõige paremini sobiva valgustuse. Philipsi LED-lambi valimine tagab kvaliteetse ja kauakestva valgusvoo.

Lihtne ClickFix-paigaldus



Paigaldage kohtvalgusti lihtsa vaevaga ise. Tänu ClickFixile saab paigaldamisega hakkama üks inimene. Lihtsalt paigaldage kronstein lakke, ühendage juhtmed ning seejärel klõpsake ja kinnitage lamp ühe liigutusega.

Kohandatav paigaldamine seinale või lakke

Kvaliteetne materjal

Vastupidav ja atraktiivne materjal on kena ja kauakestev investeeering.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must ja Messing
- Materjal: Metall

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Jah
- click!FIX kinnitus: Jah
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Söögituba, Garaaž, Esik, Köök, Elutuba
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lae/seina kohtvalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: ClickFix

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 150 mA

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,635 kg
- Kõrgus: 9 cm
- Pikkus: 22 cm
- Laius: 20 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Ei
- Ühendusdetail/kate: GU10
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 5 W
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikate arv: 3

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169300156
- Netokaal: 0,64 kg
- Brutokaal: 0,76 kg
- Kõrgus: 24 cm
- Pikkus: 10 cm
- Laius: 24 cm
- Materjali number (12NC): 929004109401



Väljalaske kuupäev:
2024-09-17
Versioon: 0.207

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com