

PHILIPS

Seinavalgusti Rover

Seinavalgustid

2700 K

Must

ClickFix, veekindel



8720169300217



Stiilne LED- peeglivalgusti, mis täidab teie vannituba ereda valgusega

Philips pakub peeglivalgusteid vannitoa kõigi valgustusvajaduste jaoks. Meie peeglivalgustid on mõeldud töötama niisketes tingimustes ja neil on kaitse veepritsmete eest. Pehme soe valge LED-valgus, mis on silmadele mugav. Paigaldamine nelja lihtsa sammuga, kasutades Philipsi patenteeritud paigaldussüsteemi ClickFix. Valmistatud vastupidavatest materjalidest, mis on visuaalselt pilkupüüdvad.

Kerge paigaldada

- Lihtne ClickFix-paigaldus

Sobitage oma sisekujundusega

- sobib suurepäraselt teiste Philipsi vannitoavalgustitega

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi

Heaolu vannitoas kvaliteetse valgusega

- Vannitoas on hea valgustus äärmiselt oluline

Kvaliteetne valgus

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

Ohutus

- Niiskuskindel

Kestvus

- Kvaliteet, mis kestab aastaid

Esiletõstetud tooted

Lihtne ClickFix-paigaldus

Paigalda Philipsi patenteeritud ClickFix-paigaldussüsteemi abil nelja lihtsa sammuga. Paigalda kohtvalgusti lihtsa vaevaga ise. Lihtsalt paigalda kronstein lakke, ühenda juhtmed ning seejärel klõpsa ja kinnita valgusti ühe liigutusega.

Suur valik vannitoavalgusteid

Philips pakub peeglivalgusteid ja lae-kohtvalgusteid vannitoa kõigi valgustusvajaduste jaoks

Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 25 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal kodus täiuslikku valgusmeeleolu.

Hea valgustus on äärmiselt oluline

Hea nähtavus on peegli ees heade tulemuste saavutamiseks äärmiselt oluline, seepärast ongi igal lambil kvaliteetne valgusallikas, et saaksite enda eest hästi hoolitseda. Vannitoa valgustuse tootesarjas kasutatakse uusimat energiasäästutehnoloogiat, et pakkuda kvaliteetset valgust, mis pole samas liiga tugev.

EyeComfort – valgus, mis säästab silmi



Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. See Philipsi valgusti ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitab selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks.

Niiskuskindel

Niiskuskindlus tähendab, et võite seda toodet kasutada rahumeeli vannitoas, köögis, rõdul ja muudes ruumides, kus niiskus võib probleem olla.

Vastupidav ja kauakestev

Valmistatud vastupidavatest materjalidest, mis on visuaalselt pilkupüüdvad. Pikaajalise töökindlusega. Paigalda see kord lakke saad olla mureta kuni selle pika kasutusea lõpuni, ilma et peaksid osade vahetamisega vaeva nägemata. Kvaliteetsed materjalid on vastupidavuse tagamiseks läbinud UV kütsetamise, kõrge temperatuuri ja muud testid

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- click!FIX kinnitus: Jah
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Värviharmoonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Vannituba, Esik
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: ClickFix, Veekindel

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 75 mA
- Jõudlus: 150 lm/W

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Aktiivvõimsus: 10 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,337 kg
- Kõrgus: 7 cm
- Pikkus: 60 cm
- Laius: 5 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1500
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Energiaklassiga valgusallikas: D
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetata: Ei
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169300217
- Netokaal: 0,3 kg
- Brutokaal: 0,38 kg
- Kõrgus: 6,2 cm
- Pikkus: 7 cm
- Laius: 9 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-11
Versioon: 0.285

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com