

PHILIPS

Laevalgusti 10 W

Ülitõhus

2700 K

Valge

Kahekordne eredus

8720169301016



Mugav LED-valgus, mis ei väsita silmi

Heleduse muutmine: Philipsi SceneSwitchi LED-laevalgustiga saate nautida kolme heleduse seadistust, mis sobivad iga tegevusega. Mugav valgus, mis ei väsita silmi. Kõik, mida vajate, on olemasolev lüliti. Värvimuutus: muutke oma ruumi õhkkonda, et see sobiks tegevusega. Philips SceneSwitchi LED-laevalgustiga saate lihtsasti vahetada eredalt valguselt loomulikule valgusele ja hubasele soojale kumale. Mugav valgus, mis ei väsita silmi. Ei vaja hämardit ega lisapaigaldisi. Kõik, mida vajate, on olemasolev lüliti.

Säästlikud valgustuslahendused

- Kvaliteetne LED-tuli

Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud

- Looge stiilne ja sõbralik õhkkond

Valgusefekt

- Ere valgus ühtlase jaotusega

Esiletõstetud tooted

Kvaliteetne LED-tuli



Selle Philipsi lambi integreeritud LED-tehnoloogia näol on tegemist Philipsi ainulaadse lahendusega. Ilma

viivitusega süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning teie kodu erkate värvide esiletõstmise.

Looge stiilne õhkkond



Selle valgusti loomisel on arvesse võetud uusimaid eelistusi, trende ja elustiile. Ikka selleks, et valgusti sobiks hõlpsasti teie interjööri ja looks koduse meeleolu – nii nagu olete alati soovinud.

Ere valgus ühtlase jaotusega

Oma ruumide tõeliselt hästi valgustamiseks valige see ühtlase jaotusega valgusti, mis heidab valgust ühtlaselt üle kogu ruumi.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Plast

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 51 aasta(t)
- Lülitustsüklite arv: 25 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Söögituba, Elutuba
- Stiliseerige: Modernne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient
- Lisafunktsioonid: Kahekordne eredus

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 95 mA
- Jõudlus: 185 lm/W

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,76 kg
- Kõrgus: 8 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 50 000 tund(i)
- Läbimõõt: 350 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
1850
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Astmeline
hämaratus – ärge kasutage koos
hämaradiga
- LED: Jah
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169301016
- Netokaal: 0,76 kg
- Brutokaal: 1,09 kg
- Kõrgus: 38,2 cm
- Pikkus: 9,2 cm
- Laius: 38,2 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-11
Versioon: 0.197

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com