

# PHILIPS

Laevalgusti 10 W

Ülitõhus

2700 K

Valge

Kahekordne eredus

8720169301016



## Mugav LED-valgus, mis ei väsita silmi

Heleduse muutmine: Philipsi SceneSwitchi LED-laevalgustiga saate nautida kolme heleduse seadistust, mis sobivad iga tegevusega. Mugav valgus, mis ei väsita silmi. Kõik, mida vajate, on olemasolev lüliti. Värvimuutus: muutke oma ruumi õhkkonda, et see sobiks tegevusega. Philips SceneSwitchi LED-laevalgustiga saate lihtsasti vahetada eredalt valguselt loomulikule valgusele ja hubasele soojale kumale. Mugav valgus, mis ei väsita silmi. Ei vaja hämardit ega lisapaigaldisi. Kõik, mida vajate, on olemasolev lüliti.

### Säästlikud valgustuslahendused

- Kvaliteetne LED-tuli

### Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud

- Looge stiilne ja sõbralik õhkkond

### Valgusefekt

- Ere valgus ühtlase jaotusega

# Esiletõstetud tooted

## Kvaliteetne LED-tuli



Selle Philipsi lambi integreeritud LED-tehnoloogia näol on tegemist Philipsi ainulaadse lahendusega. Ilma viivitusega süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning teie kodu erkate värvide esiletõstmise.

## Ere valgus ühtlase jaotusega

Oma ruumide tõeliselt hästi valgustamiseks valige see ühtlase jaotusega valgusti, mis heidab valgust ühtlaselt üle kogu ruumi.

## Looge stiilne õhkkond

Selle valgusti loomisel on arvesse võetud uusimaid eelistusi, trende ja elustiile. Ikka selleks, et valgusti sobiks hõlpsasti teie interjööri ja looks koduse meeleolu – nii nagu olete alati soovinud.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Plast

## Kestvus

- Keskmise kasutusega (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 51 aasta(t)
- Lülitustsüklite arv: 25 000

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

## Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Söögituba, Elutuba
- Stiliseerige: Modernne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient
- Lisafunktsioonid: Kahekordne eredus

## Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 95 mA
- Jõudlus: 185 lm/W

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,76 kg
- Kõrgus: 8 cm

## Hooldus

- Garantii: 5 aastat

**Tehnilised andmed**

- Tööaeg kuni: 50 000 tund(i)
- Läbimõõt: 350 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1850
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Astmeline hämardus – ärge kasutage koos hämardiga
- LED: Jah
- IP-kood: IP20

- Kaitseklass: II klass

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8720169301016
- Netokaal: 0,76 kg
- Brutokaal: 1,09 kg
- Kõrgus: 38,2 cm
- Pikkus: 9,2 cm
- Laius: 38,2 cm
- Materjali number (12NC): 929004116201



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-17  
Versioon: 0.163

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)