

# PHILIPS

Süvistatav valgusti  
Diamond Cut  
UltraEfficient

Ülitõhus

4000K

Valge

8720169308220



## Ülitõhus allavalgusti pakub teile kõige energiasäästlikumat lahendust

Philips on välja töötanud ülitõhusa allavalgusti, mis kasutab uut tehnoloogiat süsinikdioksiidi heitkoguste, materjalijäätmete ja energiatarbimise vähendamiseks. Hämmastava 50 000-tunnise elueaga kestab see rohkem kui kolm korda kauem võrreldes samaväärsete Philipsi LED-allavalgustitega – ja kasutab seejuures vaid 50% energias. Just see, mida on vaja, et meie planeet oleks jätkusuutlikum.

### Säästlikud valgustuslahendused

- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

### Valgusefekt

- Kvaliteetne hajutiPehme ühtlase jaotusega valgus

### Materjal ja viimistlus

- Kvaliteetne metallmaterjal


# Esiletõstetud tooted

## 5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle lambi standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (lambis olev LED-moodul ja draiver) 5-aastast garantiid.

## Kvaliteetne hajutiPehme ühtlase jaotusega valgus



Hajuti hajutab pehme valguse teie ruumides ühtlaselt.

## Kvaliteetne metallmaterjal



Vastupidav kauakestva ja kauni metallmaterjaliga viimistlus.

# Spetsifikatsioon

### Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

### Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall, Plast

### Kestvus

- Lülitustsükli arvu arv: 25 000

### Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

### Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

### Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 110 °
- Värviharmonia: 5 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

### Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Süvistatavad valgustid
- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

### Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 53 mA
- Jõudlus: 161 lm/W

### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.45
- Aktiivvõimsus: 6,5 W

#### Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,191 kg
- Väljalõike pikkus: 15.0 cm
- Väljalõike laius: 15.0 cm
- Kõrgus: 5 cm
- Pikkus: 17 cm
- Kaugus õõnsuses: 0 cm
- Laius: 17 cm

#### Hooldus

- Garantii: 5 aastat

#### Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 50 000 tund(i)
- Läbimõõt: 170 mm
- Valgusti koguvälguvoog luumenites:  
1050
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikate arv: 1

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169308220
- Netokaal: 0,19 kg
- Brutokaal: 0,24 kg
- Kõrgus: 17,3 cm
- Pikkus: 17,3 cm
- Laius: 5,7 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-01-28  
Versioon: 0.172

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)