

# PHILIPS

Pirn 100 W A60 E27,  
2 tk

LED

4000K

1521 lm

15 000 h



8720169326378



## Ere suurepärase valguskvaliteediga LED- valgustus

Philipsi LED-pirnid annavad külma valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärset energiasäästu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn on ideaalne asendamaks tavalisi matte pirne.

### Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

### Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaiga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

# Esiletõstetud tooted

## Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga

väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

## Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

## Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 12 cm
- Laius: 6 cm

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 150 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 1521 lm

## Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

## Muud omadused

- Jõudlus: 117 lm/W

## Pakendi teave

- EAN: 8720169326378
- EOC: 872016932637800
- Toote nimetus: LED 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.6
- Pinge: AC 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 13 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 100 W

## Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 12 cm

## Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8720169326378
- Netokaal: 0,06 kg
- Brutokaal: 0,09 kg
- Kõrgus: 15,7 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 13 cm
- Materjali number (12NC): 929002306909



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-14  
Versioon: 0.162

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)