

PHILIPS

Seinavalgustid
Reese, 4,3W

Ülitõhus

2700 K

Antratsiit

Veekindel



8720169351295



Meie kõige energiasäästlikumad LED-valgustid

Philipsi ülitõhusates õuevalgustites Reese on kasutatud uuenduslikku tehnoloogiat süsinikdioksiidi heitkoguste, materjalijäätmete ja energiatarbimise vähendamiseks. Oma hämmastava 50 000-tunnise elueaga kestavad need valgustid rohkem kui kaks korda kauem kui Philipsi LED-õuevalgustid ja kasutavad 50% vähem energiat – just see, mida on vaja jätkusuutlikuma planeedi jaoks.

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 50 000 tundi
- Ülitõhus

Täiuslik LED-lamp

- 5-aastane garantii LED-süsteemile

Parim kvaliteet

- Kvaliteetne alumiinium ja tipptasemel sünteetilised materjalid
- Vastupidav disain PowerShieldi pinnakattega

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

Eriomadused

- Võimas valgus

Kvaliteetne valgus

- Soe valge valgus 2700 K


Esiletõstetud tooted

Pikk tööiga – kuni 50 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 50 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal öhtul täiuslikult valgustatud aeda.

Ülitõhus



Võrreldes Philipsi samaväärsete standardsete LED-tuledega tarbib vähemalt 50% vähem energiat.

5-aastane garantii LED-süsteemile




Lisaks selle valgusti standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (LED-moodulile ja draiverile) ka 5-aastast garantiid.

Kvaliteetne alumiinium ja tiptasemel sünteetilised materjalid



See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja tiptasemel sünteetilisest materjalidest.

Vastupidav disain



PowerShieldi kaitsekattega Sinu õuevalgustite suurepärase seisukorras hoidmiseks kasutame pindade katmiseks AkzoNobeli kaubamärgi Interponi parimate omadustega pulbervärvi. Olles vastupidavam kui traditsioonilised värvid, kaitseb see pleekimise, kriimustuste, täkete ja rooste eest, et tagada kauakestev välimus ja töökindlus.

IP44 – ilmastikukindel




See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Võimas valgus

See Philipsi välisvalgusti annab võimsat valgust. Särav valgusvihk, mis valgustab kogu teie aeda või terrassi.

Soe valge valgus 2700 K



Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab sooja ja lõõgastavat valgust temperatuuril 2700 K.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Antratsiit
- Materjal: Metall

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 50 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- LED Innovations: UltraEfficient
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Võimsustarve

- Võimsustarve: 4,3

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,76 kg
- Kogukõrgus: 240 mm
- Kogupikkus: 140 mm
- Kogulaius: 120 mm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog lumenites: 800
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: B.
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169351295
- Netokaal: 0,76 kg
- Brutokaal: 0,85 kg
- Kõrgus: 25,6 cm
- Pikkus: 13,8 cm
- Laius: 16 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.250

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com