

PHILIPS

Projectline
Waterproof

LED-valgusti

120 cm

4000 K loomulik valge valgus

4000 lm

Läbiviiv juhtmestik



8720169500266



Professionaalne kvaliteet teie projekti jaoks

Veekindlad LED-valgustid (ilmastikukindel valgusti) ja vastupidavad LED-id tööstuslikuks kasutamiseks. Saate ühendada mitu valgustit (kuni 6) jadas selle läbiviiva juhtmestiku funktsiooniga. ProjectLine'i veekindel valgusti on vastupidav (IK08) ning kaitstud tolmu ja veepritsmete sissetungimise eest igast suunast (IP65). Valgusti saab kinnitada seinale (horisontaalselt), lakke või paigaldada rippuvalt. Oma sooja valge valgusega sobib see ideaalselt üldiseks (töö)valgustuseks laoruumidesse, garaažidesse ja keldritesse.

Säästev valik

- Säästke energiat alates lüliti keeramisest

Valige kvaliteetseks valgustuseks

- Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 35 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Energiatõhus

Kõik Philipsi energiasäästjad säästavad energiat alates lülitamise hetkest. Oma eluea jooksul kasutavad nad vähem kilovatte ja seega on ka elektriarved väiksemad. Energiasäästu tase on eri lambitüüpide ja tehnoloogiate korral erinev.

Usaldusväärne kvaliteet

Philips peab oma lambi näitajate osas antud lubadusi. Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas hõõglampide valgusvoo, eluea ja võimsuse kohta.

Pikk tööiga – kuni 35 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 35 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Korpuse värv: Valge
- Korpuse materjal: Polükarbonaat
- Optilise katte/klaasi viimistlus: Opaalne
- Optilise katte/klaasi materjal: Polükarbonaat

Kestvus

- Ümbritseva õhu temperatuur: –20 kuni +40 °C

Keskkonnahoidlik

- Sustainability rating: –

Garantii

- Garantiiperiood: 2 aastat

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): >80
- Valgusallika valgusvihi nurk: –
- Valgusvoo lubatud hälve: +/-10%
- Color Code: 840 neutraalne valge
- Konstantne valgusvoog: Ei
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 4000
- Algne värvsus: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusti valgusvihi levik: 110°
- Valgusvoog: 4 000 lm
- Maksimalne hämardus: Ei kohaldata
- Optika materjal: Polükarbonaat
- Optika tüüp: Sümmeetriline
- Reflektori materjal: –
- Küllastunud punane (R9): <50
- Töökeskkonna temperatuur Tq: 25 °C
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 111 lm/W
- Ühtne räigustegur CEN: 31

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Hotell ja restoran
- Lisafunktsioonid: ProjectLine, Erinevad värvitemperatuurid

Muud omadused

- CE-märgis: Jah
- ENEC-märgis: –
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah
- Fotobioloogiline ohutus: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Fotobioloogilise riski spetsifikatsioon: 0,2 m

Võimsus

- Sisendpinge: 220-240
- Tõukevool: 15 A
- Tõukeaeg: 0,332 ms
- Võimsustegur (fraktsioon): 0.9

Võimsustarve

- Average CLO power consumption: - W
- Algne CLO energiatarve: - W
- Võimsustarve: 36 W
- Energiatarbe tolerants: +/-10%

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 60 mm
- Kogupikkus: 1 185 mm
- Kogulaius: 60 mm

Tehnilised andmed

- Kaabel: -
- Ühendus: Sisestuspistik, 2 viiguga
- Juhtseadmestiku tõrgete sagedus keskmise kasuliku eluea juures 35 000 h: 7,5 %
- Juhtimisliides: -
- Ajam/toiteüksus/trafo: Toiteplokk (sees/väljas)
- Kaasas juht: Jah
- Fixation material: -
- Süttivuse tähis: Paigaldamiseks tavalistele süttivatele pindadele
- Värelus (PstLM): 1
- Leegikindluse katse: Temperatuur 850 °C, kestus 30 s
- Kaitseaste (kaitse tolmu, niiskuse jms sissetungimise eest): IP65 | kaitstud tolmu sissetungimise eest, veejoakindel
- Line Frequency: 50 or 60
- Valgusvoo säilivustegur keskmise kasuliku eluea juures* 100 000 h: -
- Valgusvoo säilivustegur keskmise kasuliku eluea juures* 50 000 h: -
- Lumen maintenance at median useful life* 75000 h: -
- Mehaanilise löögikaitse kood: IK08 | 5 J vandaalikindel
- Juhtseadiste arv: 1 seade
- Toodete arv 16 A tüüp B MCB-l: 22
- Kaitseklass IEC: Ohutusklass II
- Sobib juhusliku ümberlülituse jaoks: Jah
- Hämardatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169500266
- Netokaal: 0,71 kg
- Brutokaal: 0,83 kg
- Kõrgus: 6,5 cm
- Pikkus: 121 cm
- Laius: 6,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-20
Versioon: 0.221

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com