

PHILIPS

Siinvalgusti
Projectline


LED-valgusti

Valige temperatuur seinälüliti kasutades – 3000K/6500K/4000K


Lihtne paigaldamine pistikuga, kasutage vaikevärvitemperatuuri: 3000K

30 cm

Võimalik ühendada kuni 8 valgustit



8720169510401



Professionaalne kvaliteet teie projekti jaoks

Energiasäästlikud LED-valgustid, professionaalsed LED-id erinevateks rakendusteks. Siinvalgusti ProjectLine on energiasäästlik ja kasutatav paljudeks rakendusteks. Meie uue põlvkonna siinid võimaldavad nüüd valida kolme eelmääratletud stseeni hulgast kõige mugavama värvitemperatuuri vastavalt teie eelistatud kellaajale. Siinvalgusti saab kinnitada seinale (horisontaalselt) ja lakke.

Säästev valik

- Säästke energiat alates lüliti keeramisest

Valige kvaliteetseks valgustuseks

- Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 30 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Energiatõhus

Kõik Philipsi energiasäästjad säästavad energiat alates lüliti pööramise hetkest. Oma eluea jooksul kasutavad nad vähem kilovatte ja seega on ka elektriarved väiksemad. Energiasäästu tase on eri lambitüüpide ja tehnoloogiate korral erinev.

Usaldusväärne kvaliteet

Philips peab oma lambi näitajate osas antud lubadusi. Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas hõõglampide valgusvoo, eluea ja võimsuse kohta.

Pikk tööiga – kuni 30 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 30 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Korpuse värv: Valge RAL 9003
- Korpuse materjal: Polükarbonaat
- Optilise katte/klaasi viimistlus: Opaalne
- Optilise katte/klaasi materjal: Polükarbonaat

Kestvus

- Ümbritseva õhu temperatuur: –20 kuni +40 °C

Garantii

- Garantiiperiood: 2 aastat

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): >80
- Valgusvoo lubatud hälve: +/-10%
- Color Code: 3000/4000/6500
- Konstantne valgusvoog: Ei
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 3000, 4000, 6500
- Algne värvsus: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Valgusallikas vahetata: Ei
- Valgusti valgusvihi levik: 120°
- Valgusvoog: 400 lm
- Maksimaalne hämardus: Ei kohaldata
- Optika materjal: Polükarbonaat
- Optika tüüp: Valgusvihi nurk 120°
- Töökeskkonna temperatuur Tq: 25 °C
- Küllastunud punane (R9): <50
- Stroboskoopiline efekt: 1,6
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 120 lm/W
- Ühtne rägustegur CEN: 25

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Hotell ja restoran, Aed ja terrass
- Lisafunktsioonid: ProjectLine, Veekindel

Muud omadused

- CE-märgis: Jah
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah
- Fotobioloogiline ohutus: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Fotobioloogilise riski spetsifikatsioon: 0,2 m

Võimsus

- Sisendpinge: 220–240
- Tõukevool: 3,55 A
- Tõukeaeg: 0,111 ms
- Võimsustegur (fraktsioon): 0.5

Võimsustarve

- Võimsustarve: 3,4 W
- Energiatarbe tolerants: +/-10%

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 32 mm
- Kogupikkus: 325 mm
- Kogulaius: 20 mm

Tehnilised andmed

- Kaabel: -
- Ühendus: Toitepistikupes
- Juhtseadmestiku tõrgete sagedus keskmise kasuliku eluea juures 35 000 h: 7,5 %
- Kaasas juht: Jah
- Fixation material: -
- Süttivuse tähis: Paigaldamiseks tavalistele süttivatele pindadele
- Värelus (PstLM): 1
- Leegikindluse katse: Temperatuur 650 °C, kestus 30 s
- Kaitseaste (kaitse tolmu, niiskuse jms sissetungimise eest): IP20 | kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Line Frequency: 50 or 60

- Mehaanilise löögikaitse kood: IK02 | 0.2 J standard
- Juhtseadiste arv: 1 seade
- Toodete arv 16 A tüüp B MCB-l: 284
- Kaitseklass IEC: Ohutusklass II
- Sobib juhusliku ümberlülituse jaoks: Jah
- Hämardatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169510401
- Netokaal: 0,15 kg
- Brutokaal: 0,19 kg
- Kõrgus: 3,2 cm
- Pikkus: 57,5 cm
- Laius: 4 cm



Väljalaske kuupäev:
2024-11-21
Versioon: 0.200

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com