

PHILIPS


Aplique mural
Arbour 4,5 W

Jardín y exterior

2700 k

Antracita

Estanco al agua



16459/93/16



Disfruta de un atractivo jardín con luz


El aplique mural Philips Arbour LED en gris antracita suspende un cubo de luz con una base de duradero aluminio fundido. Su ingenioso diseño que emite dos potentes haces de luz blanca cálida arriba y abajo en la pared llamará la atención.

Soluciones de iluminación sostenible

- Bajo consumo
- Luz LED de alta calidad
- Vida útil prolongada de hasta 25 años
- Luz blanca cálida
- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador

Diseñado para tu jardín

- IP44: resistente al agua



Destacados

Bajo consumo



Esta bombilla de bajo consumo de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

Luz LED de alta calidad



La tecnología LED integrada en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

Vida útil prolongada



Una fuente de luz en la que puedes confiar. Las bombillas LED suministradas con esta lámpara LED de Philips durarán hasta 25.000 horas (lo que supone 25 años con un uso medio de 3 horas al día y una cantidad mínima de 13.000 ciclos de encendido/apagado). No tendrás que preocuparte del mantenimiento ni de la sustitución de la bombilla mientras disfrutas de un ambiente de iluminación perfecto en tu hogar.

Luz blanca cálida



La luz puede tener diferentes temperaturas del color, que se indican en una unidad llamada Kelvin (K). Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida, más acogedora, mientras que las que tienen un valor Kelvin más alto producen una luz fría, más energizante. Esta bombilla de Philips ofrece una luz blanca cálida para disfrutar de una atmósfera acogedora.

5 años de garantía en el sistema LED



Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

IP44: resistente al agua



Esta lámpara de exterior de Philips se ha diseñado especialmente para entornos exteriores húmedos. Se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su resistencia al agua. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y el segundo frente al agua. Esta lámpara de exterior se ha diseñado con IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso en exteriores.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Aluminio

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,525 kg
- Altura: 13 cm
- Longitud: 13 cm
- Anchura: 12,7 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 35 W
- Flujo luminoso total de la luminaria: 800 lm
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: blanca cálida
- Red eléctrica: 50 - 60 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Potencia de la bombilla incluida: 4.5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 4.5 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: No
- Número de fuentes de luz: 2

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696131237
- Peso neto: 0,53 kg
- Peso bruto: 0,61 kg
- Altura: 14,1 cm
- Longitud: 13,6 cm
- Anchura: 13,6 cm
- Código 12NC: 915005193701



Fecha de emisión:
2024-09-17
Versión: 0.444

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com