

PHILIPS

Aplique mural Buzzard
60 W E27 Sin bombilla

Jardín y exterior

Sin bombilla

Negro

Estanco al agua



17236/30/PN



Crea unos magníficos ambientes exteriores

Este aplique mural Philips myGarden dará un toque vintage a tus espacios exteriores. Su diseño retro dará un aire lleno de estilo a tus reuniones al aire libre. Los materiales de alta calidad y el acabado negro se adaptan perfectamente a todos los estilos.

Diseñado para exteriores

- Materiales de alta calidad

Características especiales

- Resistente al agua

Disfruta de la vida al aire libre

- Crea una atmósfera acogedora y elegante

Destacados

Materiales de alta calidad

Esta lámpara para exteriores de Philips está fabricada con materiales de alta calidad en un acabado inmejorable. Esto garantiza un producto resistente y duradero que soporta la corrosión y las manchas en todas las condiciones meteorológicas

Crea una atmósfera elegante

Este aplique mural exterior ha sido diseñado pensando en las últimas tendencias y estilos de vida para poder integrarse sin esfuerzo en tu espacio exterior y definir el ambiente a tu gusto.

Resistente al agua



Esta lámpara para exteriores de Philips se ha diseñado para entornos húmedos y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su impermeabilidad. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Aluminio

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente impermeable: Sí

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Estilo: Clásica
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,867 kg
- Altura: 29 cm
- Longitud: 13 cm
- Anchura: 17,5 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Red eléctrica: 50 Hz
- LED: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- Casquillo: E27
- Potencia de la bombilla incluida: -
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 60 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696156797
- Peso neto: 0,87 kg
- Peso bruto: 1,05 kg
- Altura: 30,8 cm
- Longitud: 14,3 cm
- Anchura: 17,8 cm
- Código 12NC: 915005309001



Fecha de emisión:
2024-07-25
Versión: 0.444

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com