

PHILIPS



Aplique mural
Calgary 3,5 W

Jardín y exterior

2700 k

Inox.

Estanco al agua



17315/47/16



Disfruta de un atractivo jardín con luz

El aplique mural cilíndrico Philips myGarden Calgary en un diseño de acero inoxidable añade el toque perfecto al exterior de tu hogar. Su sensor de movimiento y luz de alta calidad aporta un gran conjunto de luz blanca justo donde la necesitas.

Soluciones de iluminación sostenible

- Bajo consumo
- Luz LED de alta calidad
- Luz blanca cálida
- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador

Diseñado para tu jardín

- Sensor de movimiento incluido para total comodidad y tranquilidad
- IP44: resistente al agua

Destacados

Bajo consumo



Esta bombilla de bajo consumo de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

Luz LED de alta calidad



La tecnología LED integrada en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

Luz blanca cálida



La luz puede tener diferentes temperaturas del color, que se indican en una unidad llamada Kelvin (K). Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida, más acogedora, mientras que las que tienen un valor Kelvin más alto producen una luz fría, más energizante. Esta bombilla de Philips ofrece una luz blanca cálida para disfrutar de una atmósfera acogedora.

5 años de garantía en el sistema LED



Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

Sensor de movimiento incluido



Se incluye un sensor de movimiento para darte la bienvenida cuando regresas a casa o te avise cuando alguien ha llegado. Cuando el sensor detecta movimiento, la lámpara se enciende automáticamente.

IP44: resistente al agua



Esta lámpara de exterior de Philips se ha diseñado especialmente para entornos exteriores húmedos. Se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su resistencia al agua. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y el segundo frente al agua. Esta lámpara de exterior se ha diseñado con IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso en exteriores.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Inox.
- Material: Aluminio

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: Sí

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,224 kg
- Altura: 13 cm
- Longitud: 12,2 cm
- Anchura: 9,4 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 30 W
- Flujo luminoso total de la luminaria: 320 lm
- Tecnología de la bombilla: 230 V
- Color de la luz: blanca cálida
- Red eléctrica: 50 Hz
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Potencia de la bombilla incluida: 3.5 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: No
- Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696125922
- Peso neto: 0,22 kg
- Peso bruto: 0,29 kg
- Altura: 14,8 cm
- Longitud: 9,8 cm
- Anchura: 13,3 cm



Fecha de emisión:
2025-02-13
Versión: 0.506

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com