

# PHILIPS

## Aplique mural Fit 2x

Apliques murales

2700 k

Blanco

Regulable; estanco al agua



34058/11/16



## Arréglate con una atractiva luz natural

Instala este aplique mural Philips myBathroom Fit horizontal o verticalmente, como quieras. El difusor sintético distribuye una atractiva luz LED blanca cálida por el baño. Los detalles cromados aportan un toque de estilo a la habitación.

### Soluciones de iluminación sostenible

- Bajo consumo
- Luz LED de alta calidad
- Luz blanca cálida
- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador

### Características especiales

- Posibilidad de montaje en pared vertical y horizontal

### Diseñado para el cuarto de baño

- IP44, totalmente adecuada para el baño
- Luz de alta calidad que refleja tu auténtico color de piel

# Destacados

## Bajo consumo



Esta bombilla de bajo consumo de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

## Luz LED de alta calidad



La tecnología LED integrada en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

## Luz blanca cálida




La luz puede tener diferentes temperaturas del color, que se indican en una unidad llamada Kelvin (K). Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida, más acogedora, mientras que las que tienen un valor Kelvin más alto producen una luz fría, más energizante. Esta bombilla de Philips ofrece una luz blanca cálida para disfrutar de una atmósfera acogedora.

## 5 años de garantía en el sistema LED




Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

## Vertical y horizontal



Esta lámpara se puede instalar vertical u horizontalmente, como más te guste.

## IP44: segura para el baño



Esta lámpara para el baño de Philips se ha diseñado especialmente para entornos húmedos. Se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su resistencia al agua. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y el segundo frente al agua. Esta lámpara para el baño se ha diseñado con IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso en el baño.

## Color de piel real



Esta lámpara para el baño de Philips hace que los colores se reflejen de forma natural y precisa, como haría el sol.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal
- Color de la carcasa: Cromado

## Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Adaptada perfectamente para montaje horizontal/vertical: Sí

## Varios

- Diseñada especialmente para: Cuarto de baño, Cocina, Pasillo
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable, Estanco al agua

## Otras características

- Eficiencia: 81 lm/W

## Potencia

- Tensión de entrada: SELV

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,500 kg
- Altura: 6,3 cm
- Longitud: 33,3 cm
- Anchura: 6,4 cm

## Servicio

- Garantía: 5 años

## Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 400
- Tecnología de la bombilla: 230 V
- Color de la luz: 2700
- Red eléctrica: 220-240 CA
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: G
- Número de bombillas: 2
- Potencia de la bombilla incluida: 4.9
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: No
- Código de protección de entrada: IP44 | Protección de los cables, protección frente a salpicaduras
- Clase de protección IEC: Seguridad clase II
- Número de fuentes de luz: 2

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718291455349
- Peso neto: 0,5 kg
- Peso bruto: 0,65 kg
- Altura: 37,2 cm
- Longitud: 10,5 cm
- Anchura: 10,5 cm



Fecha de emisión:  
2025-03-18  
Versión: 0.629

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)