

# PHILIPS

Foco de techo/  
pared Meranti 4x

Focos de techo/pared

Sin bombilla

Cromado mate



50314/17/E7



## El acento en el estilo

Incluye este práctico foco Philips en tu hogar. Elige una bombilla LED de Philips GU10 acorde al estilo de tu foco y que garantiza una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

### Características especiales

- Cabezal de foco ajustable
- Bombilla no incluida



# Destacados

## Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la luminaria, para dirigirla hacia donde desees.

## Bombilla no incluida

Esta lámpara se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: Cromada mate
- Material: Vidrio

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: Sí
- Instala el producto fuera del alcance de los brazos: Sí

## Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Pasillo
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Focos de techo/pared
- EyeComfort: No

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,665 kg
- Altura: 10 cm
- Longitud: 69 cm
- Anchura: 15,5 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: No bulb included
- Red eléctrica: 220-240 CA
- LED: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 35W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 35 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 4

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696133279
- Peso neto: 0,67 kg
- Peso bruto: 1,16 kg
- Altura: 72 cm
- Longitud: 12 cm
- Anchura: 14 cm



Fecha de emisión:  
2025-03-11  
Versión: 0.656

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)