

# PHILIPS

Foco de techo/  
pared Limbali 3x

Focos de techo/pared

Sin bombilla  
níquel



8718696133217



## El acento en el estilo

Incluye este práctico foco Philips en tu hogar. Elige la bombilla LED Philips GU10 para que combine con el estilo de foco y garantice una luz de alta calidad y larga duración.

### Fácil de usar

- Cabezal de foco ajustable
- Bombilla no incluida

### Excelente calidad

- Material de larga duración y de gran calidad

### Características especiales

- Para cualquier habitación de tu casa

# Destacados

## Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la lámpara, para dirigirla hacia donde desees.

## Bombilla no incluida

Esta luminaria se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

## Material de larga duración y de gran calidad

Este foco está fabricado con materiales de larga duración y alta calidad y con un acabado inmejorable. Así, se garantiza un producto resistente y duradero que dará un toque superior a tu hogar durante muchos años.

## Para cualquier habitación de tu casa

Este foco Philips, completamente funcional y muy elegante a la vez, le dará un toque decorativo a cualquier habitación de tu casa.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: Níquel
- Material: Metal

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: Sí
- Regulable con mando a distancia: No
- Instala el producto fuera del alcance de los brazos: Sí
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

## Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Pasillo
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Focos de techo/pared
- EyeComfort: No

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,56 kg
- Altura: 13 cm
- Longitud: 29 cm
- Anchura: 29 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

#### Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria:  
No bulb included
- Red eléctrica: 220–240 CA
- Luminaria regulable: No
- LED: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 50W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 50 W
- Código IP: IP20

- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 3

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:  
8718696133217
- Peso neto: 0,56 kg
- Peso bruto: 0,75 kg
- Altura: 28 cm
- Longitud: 9,5 cm
- Anchura: 30 cm



Fecha de emisión:  
2025-03-11  
Versión: 0.206

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.