

PHILIPS

Foco empotrable
Enif

Luces empotrables

Sin bombilla

níquel

8718696133385



El acento en el estilo

Incluye este práctico foco Philips en tu hogar. Elige la bombilla LED Philips GU10 para que combine con el estilo de foco y garantice una luz de alta calidad y larga duración.

Fácil de usar

- Cabezal de foco ajustable
- Bombilla no incluida

Destacados

Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la lámpara, para dirigirla hacia donde desees.

Bombilla no incluida

Esta luminaria se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: Níquel
- Material: Metal

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: No
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,24 kg
- Longitud reducida: 7,5 cm
- Anchura reducida: 7,5 cm
- Altura: 3 cm
- Longitud: 9 cm
- Distancia empotrada: 10 cm
- Anchura: 9 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 90 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: NA
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- LED: No
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 50 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696133385
- Peso neto: 0,72 kg
- Peso bruto: 0,83 kg
- Altura: 28 cm
- Longitud: 5 cm
- Anchura: 10 cm
- Código 12NC: 915005223531



Fecha de emisión:
2024-07-25
Versión: 0.113

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com