

# PHILIPS

Foco empotrable  
Enif

Luces empotrables

Sin bombilla

Blanco

8718696133392



## El acento en el estilo

Incluye este práctico foco Philips en tu hogar. Elige la bombilla LED Philips GU10 para que combine con el estilo de foco y garantice una luz de alta calidad y larga duración.

### Fácil de usar

- Cabezal de foco ajustable
- Bombilla no incluida

# Destacados

## Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la lámpara, para dirigirla hacia donde desees.

## Bombilla no incluida

Esta luminaria se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: No
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

## Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,24 kg
- Longitud reducida: 7,5 cm
- Anchura reducida: 7,5 cm
- Altura: 3 cm
- Longitud: 9 cm
- Distancia empotrada: 10 cm
- Anchura: 9 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Diámetro: 90 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: NA
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- LED: No
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 50 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696133392
- Peso neto: 0,72 kg
- Peso bruto: 0,83 kg
- Altura: 28 cm
- Longitud: 5 cm
- Anchura: 10 cm



Fecha de emisión:  
2025-03-11  
Versión: 0.120

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)