

# PHILIPS

Bombilla de filamento  
mate 60 W G120 E27

LED

2700 k

806 lm

15.000 h



8718699648176



## Una bombilla sin igual

Formas habituales que conoces y que te encantan. Tienen el clásico aspecto de las bombillas incandescentes, pero utilizan alrededor de un 80 % menos de energía. El amplio ángulo del haz de luz ofrece una distribución perfecta de la luz por toda la estancia.

### Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

### Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas halógenas estándar

### Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Perfecta para luminarias decorativas

### Luz más allá del concepto de iluminación

- Estilo vintage, tecnología LED moderna

# Destacados

## LED suaves que no dañan la vista



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

## Sustituye a las halógenas estándar



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta iluminación moderna LED estándar de bajo consumo resulta ideal para sustituir las bombillas halógenas estándar tradicionales.

## Perfecta para luminarias decorativas

Iluminación moderna en globos LED Philips destinadas a utilizarse en luminarias decorativas tales como ventiladores de techo y regletas.

## Estilo vintage, LED moderno

Las bombillas LED Classic se basan en la tecnología LED de bajo consumo estándar. Ahora puedes disfrutar de una bombilla de estilo retro con tecnología de vanguardia combinada con un diseño vintage.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla globo no direccional
- Casquillo: E27
- Tipo de cristal: Mate
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Vidrio

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 17,7 cm
- Anchura: 12,5 cm

## Diseño y acabado

- Material: Vidrio

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 806 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s
- Temperatura de color correlacionada (Nom): 2700 K
- Flujo luminoso: 806 lm
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 115,00 lm/W

**Varios**

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

**Otras características**

- Eficiencia: 115 lm/W
- Marca CE: Sí
- Conforme con EU RoHS: Sí

**Información del embalaje**

- EAN: 8718699648176
- EOC: 871869964817600
- Título del producto: LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

**Potencia**

- Factor de potencia (fracción): 0.51

**Consumo de energía**

- Factor de potencia: 0.51
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 7 W
- Potencia equivalente: 60 W
- Consumo de energía: 7 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E

**Dimensiones y peso del producto**

- Longitud: 17,7 cm

**Valores nominales**

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)

**Especificaciones técnicas**

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 1825196
- Referencia de medición de flujo: Sphere
- Valor de parpadeo (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Regulable: No
- Base del casquillo: E27

**Dimensiones y peso del embalaje**

- Producto con código EAN/UPC: 8718699648176
- Peso neto: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,2 kg
- Altura: 19,6 cm
- Longitud: 12,8 cm
- Anchura: 12,8 cm
- Código 12NC: 929002025201



Fecha de emisión:  
2024-09-16  
Versión: 0.630

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)