

# PHILIPS

Vela de filamento  
mate 40 W B35 E14

LED

2700 k

470 lm

15.000 h



8718699763398



## Luz blanca cálida, sin sacrificar calidad de luz

Formas habituales que conoces y que te encantan. Utilizan alrededor de un 85 % menos de energía que las bombillas tradicionales gracias a la tecnología LED de bajo consumo más reciente. Además, duran diez veces más.

### Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar

### Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Perfecta para la iluminación general de habitaciones

### Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Diseñados para tu confort visual

# Destacados

## Sustituye lámparas incandescentes estándar

Con su forma habitual y atractiva, esta bombilla LED de bajo consumo es perfecta para sustituir bombillas incandescentes tradicionales.

## Perfecta para la iluminación general



Iluminación moderna con bombillas LED estándar de Philips para iluminación en todas partes, perfecta para iluminación general de habitaciones.

## Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla de vela no direccional
- Casquillo: E14
- Tipo de cristal: Mate
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Vidrio

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 9,7 cm
- Anchura: 3,5 cm

## Diseño y acabado

- Material: Vidrio

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

#### Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

#### Otras características

- Eficiencia: 109 lm/W

#### Información del embalaje

- EAN: 8718699763398
- EOC: 871869976339800
- Título del producto: LED classic 40W B35 E14 WW FR ND RFSRT4

#### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.51
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 4,3 W
- Potencia equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

#### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 9,7 cm

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 387382

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699763398
- Peso neto: 0,01 kg
- Peso bruto: 0,03 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 4,6 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:  
2024-12-10  
Versión: 0.193

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)