

PHILIPS

Bombilla 40;18;9
W B35 E14

LED


2700/2500/2200 K

470;180;90 lm

15.000 h



8718699772154



Una lámpara. El interruptor de siempre. Tres ajustes de iluminación.

Cambia el ambiente de tu habitación para adaptarlo a lo que estés haciendo. Con la lámpara LED Philips SceneSwitch, puedes cambiar fácilmente la configuración de luz brillante a luz natural y a un acogedor resplandor cálido. Solo necesitas tu interruptor existente.

Luz más allá del concepto de iluminación

- Tres ajustes de luz
- Sin necesidad de regulador ni instalación adicional

Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Diseñados para tu confort visual

Destacados

Tres ajustes de luz (SSDL)

Bombilla de repuesto All-In-One que cambia entre tres niveles de brillo diferentes de luz fría, todo con el interruptor existente.

Fácil instalación



No requiere ninguna instalación ni interruptor regulador. Esta bombilla no es adecuada para el uso con reguladores. Si la utilizas con un regulador, ajusta el regulador en el 100 % de luminosidad.

Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla de vela no direccional
- Casquillo: E14
- Tipo de cristal: Transparente
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 10,6 cm
- Anchura: 3,55 cm

Diseño y acabado

- Material: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700/2500/2200 K
- Flujo lumínico nominal: 470, 180, 90 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s
- Código de color: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 2700, 2500, 2200 K
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 94,00 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: SceneSwitch

Otras características

- Eficiencia: 94 lm/W
- Conforme con EU RoHS: Sí

Información del embalaje

- EAN: 8718699772154
- EOC: 871869977215400
- Título del producto: LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Potencia

- Factor de potencia (fracción): 0.5

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia: 5, 2,5, 1 W
- Potencia equivalente: 40;18;9 W
- Consumo de energía: 1, 2,5, 5 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 10,6 cm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 739281
- Referencia de medición de flujo: Sphere
- Valor de parpadeo (PstLM): 0,9
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Regulable: No
- Base del casquillo: E14

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699772154
- Peso neto: 0,01 kg
- Peso bruto: 0,03 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 4,6 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:
2024-12-04
Versión: 0.302

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com