

PHILIPS

Foco 120 W R7S

LED

3000 K


2000 lm

15.000 h

Regulación



8718699773694



Luz LED lineal regulable con haz de 300 grados

Este innovador LED lineal es el sustituto perfecto para las bombillas halógenas R7S, a las que supera ampliamente en términos de eficiencia energética.

Luz de alta calidad

- Luz fría y energizante

Destacados

3500 K [bombillas LED]



Esta bombilla tiene una temperatura de color de 3500 K, lo que proporciona una luz fría energizante, ideal para crear un ambiente acogedor durante las visitas de amigos o para relajarse con un libro.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Casquillo: R7s
- Tipo de cristal: Transparente
- Regulable: Solo con reguladores específicos
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Plástico

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 11,8 cm
- Anchura: 2,9 cm

Diseño y acabado

- Material: Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K
- Flujo lumínico nominal: 2000 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 830 | CCT of 3000K

Varios

- EyeComfort: No
- Características adicionales: Regulable

Otras características

- Eficiencia: 142 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8718699773694
- EOC: 871869977369400
- Título del producto: LED 120W R7S 118mm WH D SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.8
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 14 W
- Potencia equivalente: 120 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): D

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 11,8 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 397582

8718699773694

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8718699773694
- Peso neto: 0,09 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 3 cm
- Anchura: 6,3 cm
- Código 12NC: 929001353603



Fecha de emisión:
2024-09-17
Versión: 0.448

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com