

PHILIPS

Foco 40 W GX53

LED

2700 k

500 lm

15.000 h



8718699773717



Iluminación de acento LED duradera con haz enfocado

Las bombillas LED estándar de Philips proporcionan una iluminación completa perfecta para la iluminación general de habitaciones.

Luz de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

Destacados

Blanca cálida de tipo incandescente



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Esta luz de 2700 K es perfecta para la iluminación doméstica.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: GX53
- Tipo de cristal: Mate
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Plástico

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 2,6 cm
- Anchura: 7,5 cm

Diseño y acabado

- Material: Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 500 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Otras características

- Eficiencia: 90 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8718699773717
- EOC: 871869977371700
- Título del producto: LED 500lm GX53 WW ND SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 5,5 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 2,55 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 391874

8718699773717

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8718699773717
- Peso neto: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 7 cm
- Anchura: 6,3 cm
- Código 12NC: 929001264503



Fecha de emisión:
2024-09-17
Versión: 0.367

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com