

PHILIPS

Reflector 30 W R39
E14

LED

2700 k

150 lm

15.000 h



8718699773755



Iluminación de acento LED duradera con haz enfocado

Esta lámpara LED direccional proporciona un haz enfocado de tono blanco cálido y es un recambio excelente para las lámparas reflectoras tradicionales

Luz de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

Destacados

Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Esta luz de 2700 K es ideal para diseño de iluminación doméstica.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Casquillo: E14
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 6,5 cm
- Anchura: 3,9 cm

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 150 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Otras características

- Eficiencia: 83 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8718699773755
- EOC: 871869977375500
- Título del producto: LED CLA 30W R39 E14 WW 36D RF ND SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 1,8 W
- Potencia equivalente: 30 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 6,5 cm

Valores nominales

- Intensidad nominal máxima: 250 cd

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 397586

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8718699773755
- Peso neto: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 4,6 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:
2025-03-18
Versión: 0.253

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com