

# PHILIPS

Foco 35 W MR16  
GU5.3

LED

2200 - 2700 K

345 lm

25.000 h

Regulación



8718699773991



## La iluminación adecuada crea el momento perfecto

Las lámparas WarmGlow LED de Philips ofrecen una experiencia inédita para las LED regulables, ya que permiten la modulación de la iluminación en los tonos cálidos de las bombillas tradicionales. Puedes pasar de una iluminación funcional a una atmósfera más acogedora.

### Luz de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

# Destacados

## Blanca cálida de tipo incandescente

Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que

te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Ideal para la iluminación del hogar.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Foco direccional
- Casquillo: GU5.3
- Regulable: Solo con reguladores específicos
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 4,5 cm
- Anchura: 5,1 cm

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000 hora(s)

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2200-2700 K
- Flujo lumínico nominal: 345 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 822-827 | tunable warm white

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, WarmGlow

## Otras características

- Eficiencia: 69 lm/W

## Información del embalaje

- EAN: 8718699773991
- EOC: 871869977399100
- Título del producto: LED 35W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 12V AC electronic V
- Potencia: 5 W
- Potencia equivalente: 35 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): G

## Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 4,45 cm

## Valores nominales

- Intensidad nominal máxima: 600 cd

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 391900

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699773991
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 5,3 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:  
2025-03-11  
Versión: 0.246

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)