

# PHILIPS

Foco 35 W PAR16  
GU10

LED

4000 K

275 lm

15.000 h



8718699776534



## Disfruta de una luz LED blanca cálida

Esta bombilla LED de Philips proporciona una bonita luz extremadamente cálida y presenta una vida útil excepcionalmente prolongada, lo que supone un ahorro energético significativo e inmediato. Gracias a la temperatura del color beige, esta bombilla es la elección perfecta para crear un ambiente acogedor.

### Luz de alta calidad

- Luz blanca fría

### Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a un reflector halógeno

### Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Ideal para una iluminación de acento

# Destacados

## Luz blanca fría



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 4000 K, lo que te ofrece una luz extra fría, fresca y nítida.

## Sustituye a los focos halógenos



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, este reflector LED de iluminación moderna resulta ideal para sustituir los reflectores halógenos tradicionales.

## Ideal para una iluminación de acento



Este foco LED, que proporciona iluminación moderna con un amplio flujo luminoso habitual (36 grados), es adecuado tanto para la iluminación de acento como para la iluminación general. Se puede utilizar en luces empotradas y luminarias de luz de carril y resulta ideal para cocinas, iluminación de islas de cocina, salas de estar y comedores.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Casquillo: GU10
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 5,4 cm
- Anchura: 5 cm

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Flujo lumínico nominal: 275 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 840 | CCT of 4000K

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

#### Otras características

- Eficiencia: 78 lm/W

#### Información del embalaje

- EAN: 8718699776534
- EOC: 871869977653401
- Título del producto: LEDClassic 35W GU10 CW 36D ND 1PF SRT4

#### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 3,5 W
- Potencia equivalente: 35 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

#### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 5,4 cm

#### Valores nominales

- Intensidad nominal máxima: 590 cd

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 391857

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699776534
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 5,3 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:  
2025-03-11  
Versión: 0.402

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)