

# PHILIPS

Bombilla 60 W A19  
E27

LED

4000 K

806 lm

15.000 h



8718699782719



## Del crepúsculo al amanecer

La bombilla LED "Del crepúsculo al amanecer" Philips está diseñada para ahorrar aún más energía que las bombillas LED normales, ya que se enciende y apaga en función del nivel de luz diurna, proporcionando una luz segura durante la noche y apagándose con la luz del día.

### Luz más allá del concepto de iluminación

- Sensor de luz con encendido/apagado automático integrado

### Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Diseñados para tu confort visual

# Destacados

## Sensor de día y noche



Con su sensor de luz automático incorporado, esta bombilla se

enciende automáticamente después del atardecer y se apaga después del amanecer.

## Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes. Si es demasiado intensa, deslumbra. Si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Plástico

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 11,4 cm
- Anchura: 6,2 cm

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Flujo lumínico nominal: 806 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s
- Código de color: 840 | CCT of 4000K
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000 K
- Flujo luminoso: 806 lm
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 124,00 lm/W

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

## Otras características

- Eficiencia: 124 lm/W
- Conforme con EU RoHS: Sí

#### Información del embalaje

- EAN: 8718699782719
- EOC: 871869978271900
- Título del producto: LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

#### Potencia

- Factor de potencia (fracción): 0.7

#### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 230 V
- Potencia: 6,5 W
- Potencia equivalente: 60 W
- Consumo de energía: 6,5 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E

#### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 11,4 cm

#### Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50 Hz
- Número de registro EPREL: 391895
- Referencia de medición de flujo: Sphere
- Valor de parpadeo (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 Hz
- Regulable: No
- Base del casquillo: E27

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699782719
- Peso neto: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 6,5 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:  
2025-03-11  
Versión: 0.413

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)