

PHILIPS

Foco 60 W R7S

LED

4000 K

850 lm

15.000 h



8719514303850



Un haz familiar con un diseño innovador

Esta cápsula LED de tensión de red proporciona una luz blanca amplia y brillante.

Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a los focos halógenos

Elige una solución sostenible

- Bombillas de larga duración: hasta 15 años

Destacados

LED suaves que no dañan la vista



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Sustituye al reflector halógeno



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta moderna cápsula LED de iluminación contemporánea resulta ideal para sustituir los focos halógenos tradicionales.

Vida útil media calculada en 15.000 horas



Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Casquillo: R7s
- Tipo de cristal: Transparente
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Plástico

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 11,8 cm
- Anchura: 1,5 cm

Diseño y acabado

- Material: Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 8.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Flujo lumínico nominal: 850 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 840 | CCT of 4000K

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Otras características

- Eficiencia: 118 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8719514303850
- EOC: 871951430385000
- Título del producto: LED 60W R7S 118mm CW ND SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 7,2 W
- Potencia equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 11,8 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 624211

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514303850
- Peso neto: 0,02 kg
- Peso bruto: 0,03 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 3 cm
- Anchura: 6,3 cm
- Código 12NC: 929002495101



Fecha de emisión:
2024-09-17
Versión: 0.331

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com