

PHILIPS

Bombilla de filamento
ámbar 50 W ST64 E27

LED

2200 K


640 lm

15.000 h

Regulación



8719514337794



Bombilla LED de vanguardia para el hogar

Esta bombilla LED de Philips proporciona una bonita luz extremadamente cálida y presenta una vida útil excepcionalmente prolongada, lo que supone un ahorro energético significativo e inmediato. Gracias a la temperatura del color beige, esta bombilla es la elección perfecta para crear un ambiente acogedor.

Luz blanca extracálida regulable

- Proporciona un ambiente acogedor y cálido gracias a las luces blancas extra cálidas, que pueden atenuarse para crear una atmósfera privada.

Diseñadas para que se vean, son atractivas apagadas y encendidas

- Atractiva cuando está encendida o apagada

Destacados

Luz blanca extracálida regulable



Mejora el ambiente en tu hogar con luz blanca extracálida que se atenúa

suavemente a través de la aplicación o la voz hasta el nivel de iluminación deseado.

Atractiva cuando está encendida o apagada



"Esta bonita lámpara con filamento visible añade un toque de estilo y nostalgia a cualquier habitación. Impecable tanto encendida como apagada".

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Regulable: Solo con reguladores específicos
- Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 14 cm
- Anchura: 6,4 cm

Diseño y acabado

- Material: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2200 K
- Flujo lumínico nominal: 640 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 822 | CCT of 2200K

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, Decorativa

Otras características

- Eficiencia: 110 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8719514337794
- EOC: 871951433779400
- Título del producto: LEDCLA 50W ST64 E27 922 GOLD D 1PF/4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 5,8 W
- Potencia equivalente: 50 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 14 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 574379

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514337794
- Peso neto: 0,04 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 17,7 cm
- Longitud: 7 cm
- Anchura: 7,5 cm
- Código 12NC: 929003061668



Fecha de emisión:
2024-09-17
Versión: 0.312

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com