

PHILIPS

Vela con filamento ámbar
4,9 W (Equiv. 25 W) C35
E14

LED inteligente

Blanco ajustable

Cristal

Sencilla conexión Plug & Play

Control con aplicación WiZ o
VOZ



8719514372085



Elige entre luz blanca cálida o fría

Añade una luz inteligente a tus lámparas más pequeñas con el brillo ámbar de una bombilla de vela y filamento blanca regulable de estilo vintage Philips Smart LED con una base E14. Esta bombilla se conecta a WiZ. Úsala con tu wifi para controlarla con la aplicación WiZ o con tu propia voz.

Configuración sencilla

- Sencilla conexión Plug & Play. Funciona con el wifi que ya tienes.

Control inteligente

- Controla desde cualquier parte con tu smartphone.
- Control de voz con el Asistente de Google, Alexa o los atajos de Siri

Funciones inteligentes

- Regulación inteligente a través de aplicación, voz o regulador
- Automatiza las luces con programas
- Supervisión del consumo de electricidad

Modos de luz

- Luz que oscila entre cálida y fría regulable y modos predefinidos
- Personaliza las escenas con modos de luz dinámica preajustados.

Destacados

Sencilla conexión Plug & Play

WiZ funciona con tu router Wi-Fi, por lo que no necesitas ninguna conexión adicional. Simplemente enchufa la nueva luz, descarga la aplicación WiZ y ¡listo!

Controla las luces desde cualquier lugar

Controla las luces WiZ desde el lugar en el que te encuentres con tu smartphone. No tienes que preocuparte de si te dejas las luces encendidas antes de salir de casa. La aplicación WiZ está disponible para dispositivos iOS y Android.

Control de voz

Consigue un control manos libres de tus luces y utiliza la voz y el Asistente de Google, Amazon Alexa o los atajos de Siri. Usa comandos de voz simples para encender o apagar las luces, intensificar o regular su brillo, cambiar de color y configurar escenas de iluminación personalizadas.

Regulación inteligente

Regula las luces con el nivel de brillo que desees con tu smartphone, el WiZmote o tu voz. No es necesario que instales un regulador caro.

Automatiza las luces con programas

Automatiza las luces para que se adapten a tus rutinas diarias o semanales. Programa que la luz se encienda antes de llegar a casa y que se mantenga apagada cuando no la necesitas.

Supervisión del consumo de electricidad

La aplicación WiZ mantiene un registro del consumo energético de las luces. Consulta el informe semanal o diario y planifica bien la iluminación para que el consumo energético en casa sea el óptimo.

Luz que oscila entre cálida y fría regulable y modos predefinidos

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías energizantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.

Escenas personalizadas

Mezcla diferentes modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de iluminación perfecto para cada momento del día. Guarda esa configuración y vuelve a utilizarla cuando quieras con la aplicación, el Control Remoto Wiz o tu voz.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: C35
- Casquillo: E14
- Tecnología: Wi-Fi inteligente
- Tipo de cristal: Ámbar
- Regulable: Solo con reguladores específicos
- Acabado de la bombilla: Ámbar

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 11,3 cm
- Peso: 0,03 kg
- Anchura: 3,5 cm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90
- Temperatura del color: 2000-5000 K
- Categoría de color de luz: Blanca ajustable
- Flujo lumínico nominal: 370 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 33 mA
- Eficiencia: 75 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8719514372085
- EOC: 871951437208500
- Título del producto: PHI WFB 25W C35 E14 920-50 Amb 1PF/6

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 4,9 W
- Potencia equivalente: 25 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): G

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 11,3 cm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 370 lm
- Potencia nominal: 4.9 W

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 1901129

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514372085
- Peso neto: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 16 cm
- Longitud: 7 cm
- Anchura: 7 cm



Fecha de emisión:
2025-03-26
Versión: 0.185

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com