

# PHILIPS

Foco 4,7 W (Equiv. 50 W)  
PAR16 GU10

LED inteligente

Blanco cálido

Plástico

Sencilla conexión Plug & Play

Control con aplicación WiZ o  
voz



8719514372306



## Consigue una acogedora luz blanca cálida

Agrega luz inteligente blanca cálida, difusa y regulable a las luminarias y los focos empotrados estándar de tu hogar con la bombilla GU10 Philips Smart LED. Esta bombilla se conecta a WiZ. Úsala con tu wifi para controlarla con la aplicación WiZ o con tu propia voz.

### Configuración sencilla

- Sencilla conexión Plug & Play. Funciona con el wifi que ya tienes.

### Control inteligente

- Controla desde cualquier parte con tu smartphone.
- Control de voz con el Asistente de Google, Alexa o los atajos de Siri

### Funciones inteligentes

- Regulación inteligente a través de aplicación, voz o regulador
- Automatiza las luces con programas
- Supervisión del consumo de electricidad

### Modos de luz

- Personaliza las escenas con modos de luz dinámica preajustados.
- Luz blanca cálida y suave

# Destacados

## Sencilla conexión Plug & Play

WiZ funciona con tu router Wi-Fi, por lo que no necesitas ninguna conexión adicional. Simplemente enchufa la nueva luz, descarga la aplicación WiZ y ¡listo!

## Controla las luces desde cualquier lugar

Controla las luces WiZ desde el lugar en el que te encuentres con tu smartphone. No tienes que preocuparte de si te dejas las luces encendidas antes de salir de casa. La aplicación WiZ está disponible para dispositivos iOS y Android.

## Control de voz

Consigue un control manos libres de tus luces y utiliza la voz y el Asistente de Google, Amazon Alexa o los atajos de Siri. Usa comandos de voz simples para encender o apagar las luces, intensificar o regular su brillo, cambiar de color y configurar escenas de iluminación personalizadas.

## Regulación inteligente

Regula las luces con el nivel de brillo que desees con tu smartphone, el WiZmote o tu voz. No es necesario que instales un regulador caro.

## Automatiza las luces con programas

Automatiza las luces para que se adapten a tus rutinas diarias o semanales. Programa que la luz se encienda antes de llegar a casa y que se mantenga apagada cuando no la necesitas.

## Supervisión del consumo de electricidad

La aplicación WiZ mantiene un registro del consumo energético de las luces. Consulta el informe semanal o diario y planifica bien la iluminación para que el consumo energético en casa sea el óptimo.

## Escenas personalizadas

Mezcla diferentes modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de iluminación perfecto para cada momento del día. Guarda esa configuración y vuelve a utilizarla cuando quieras con la aplicación, el Control Remoto Wiz o tu voz.

## Luz blanca cálida y suave

Crea una atmósfera agradable con una luz blanca cálida. Una luz inteligente que simplemente se adapta a tus actividades diarias

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: PAR16
- Casquillo: GU10
- Tecnología: Wi-Fi inteligente
- Regulable: Solo con reguladores específicos

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 5,8 cm
- Peso: 0,05 kg
- Anchura: 5 cm

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90
- Temperatura del color: 2700 K
- Categoría de color de luz: Blanco cálido
- Flujo lumínico nominal: 345 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 40 mA
- Eficiencia: 73 lm/W

#### Información del embalaje

- EAN: 8719514372306
- EOC: 871951437230600
- Título del producto: PHI WFB 50W GU10 927 DIM 1PF/6

#### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.51
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 4,7 W
- Potencia equivalente: 50 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

#### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 5,8 cm

#### Valores nominales

- Ángulo de apertura nominal: 36 °
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 345 lm
- Intensidad nominal máxima: 550 cd
- Potencia nominal: 4.7 W

#### Servicio

- Garantía: 2 años

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 584538

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514372306
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 16 cm
- Longitud: 7 cm
- Anchura: 7 cm
- Código 12NC: 929002448121



Fecha de emisión:  
2024-06-14  
Versión: 0.144

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)