

# PHILIPS

Flexo de escritorio  
Donutclip

Flexo de escritorio

4000 K

Blanco

Regulable



8719514396890



## Luz LED cómoda que no cansa la vista

Una luz de lectura con clip con batería de litio integrada para mayor comodidad

### Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

### Control

- Regulación por pasos

# Destacados

## Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto

estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo

luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

## Regulación por pasos

Selecciona entre distintos niveles de regulación para crear el ambiente adecuado para el momento.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal, Plástico

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90

## Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Oficina en casa
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Flexo de escritorio
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 600 mA
- Eficiencia: 76 lm/W

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,25 kg
- Altura: 38 cm
- Longitud: 9,9 cm
- Anchura: 29 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 175
- Color de la luz: 4000
- Red eléctrica: 5 V
- Luminaria regulable: Regulación gradual: no utilizar con regulador
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 3
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase III

8719514396890

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:  
8719514396890
- Peso neto: 0,25 kg
- Peso bruto: 0,38 kg
- Altura: 18 cm
- Longitud: 6,5 cm
- Anchura: 17 cm



Fecha de emisión:  
2024-11-21  
Versión: 0.506

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)