

# PHILIPS

Flexo de escritorio  
Hat

Flexo de escritorio

3000/4000/5700 K

Blanco

Regulable

8719514443778



## Luz LED cómoda que no cansa la vista

Con un diseño robusto y un rendimiento óptimo, la luz de escritorio Philips LED es la luminaria ideal que da un toque de calidad y luminosidad a cualquier espacio doméstico. Luz confortable que no molesta la vista.

### **Excelente calidad**

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

# Destacados

## Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por

ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se

mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Rectángulo

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Plástico

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

## Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Oficina en casa
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Flexo de escritorio
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 900 mA
- Eficiencia: 161 lm/W

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,37 kg
- Altura: 39 cm
- Longitud: 15,5 cm
- Anchura: 9,4 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 80
- Color de la luz: 3000/4000/5700
- Red eléctrica: 5 V
- Tipo de pila: Iones de litio
- Luminaria regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 4.5
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase III

8719514443778

**Dimensiones y peso del embalaje**

- Producto con código EAN/UPC:  
8719514443778
- Peso neto: 0,37 kg
- Peso bruto: 0,44 kg
- Altura: 26,6 cm
- Longitud: 10 cm
- Anchura: 10 cm



Fecha de emisión:  
2025-02-17  
Versión: 0.390

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)