

PHILIPS

Tubo LED EM T8

LED

600 mm

4000 K

G13



8719514444355



Iluminación mediante LED duradera para tareas visuales, gran calidad de luz

La actualización a tubos LED de Philips es una forma rápida y sencilla de sustituir los viejos tubos fluorescentes por tecnología LED moderna y eficiente. Este tubo LED de Philips es perfecto para lugares que necesitan mucha luz.

Elige una solución sostenible

- Disfruta del ahorro energético de los LED sin renunciar a la calidad de la luz. Ahorra instantáneamente más del 50 % de energía sustituyendo los tubos fluorescentes actuales (prohibidos por la normativa de la UE desde 2023).

Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Con una vida útil de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las fuentes de luz y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

Elige una sustitución sencilla de los fluorescentes antiguos

- El sustituto perfecto de los tubos fluorescentes lineales que se adapta directamente a las luminarias existentes. Basta con enchufar y listo, sin complicaciones de recableado.

Destacados

Ahorra más de un 50 % de energía en comparación con los fluorescentes

**Larga duración de 15.000 horas
Instalación rápida y fácil**

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: T8
- Casquillo: G13
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 60,3 cm
- Anchura: 2,8 cm

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 240 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Flujo lumínico nominal: 800 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 840 | CCT of 4000K

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Otras características

- Eficiencia: 100 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8719514444355
- EOC: 871951444435500
- Título del producto: LED T8 600mm 8W G13 CW 1CT/4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 8 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 60,3 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 491851
- Compatibilidad con balastos: EM

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514444355
- Peso neto: 0,12 kg
- Peso bruto: 0,15 kg
- Altura: 66,8 cm
- Longitud: 3,1 cm
- Anchura: 3,1 cm



Fecha de emisión:
2025-03-31
Versión: 0.477

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com