

PHILIPS

Bombilla de filamento
transparente 100 W A60
E27

Ultraeficiente

4000 K

1535 lm

50.000 h



8720169188051



Iluminación LED brillante con una calidad de luz excelente

Una bombilla LED de Philips que aporta una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrarás costes energéticos de inmediato y reducirás la frecuencia con la que se cambian las bombillas, sin renunciar a la calidad de tu iluminación.

Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

Elige una solución sostenible

- Mejor para tu bolsillo y el planeta
- Bombilla de larga vida útil: dura hasta 50 años

Destacados

LED suaves que no dañan la vista



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es

demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Ahorra hasta un 90 % de energía

La tecnología LED ahorra hasta un 90 % de energía en comparación con una bombilla estándar. Es totalmente rentable, ahorra dinero año tras año y ayuda a proteger el medio ambiente.

Bombilla de larga vida útil: dura hasta 50 años

Con una vida útil de la bombilla de hasta 50.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 50 años.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Tipo de cristal: Transparente
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 10,4 cm
- Anchura: 6 cm

Diseño y acabado

- Material: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 50.000 hora(s)

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Flujo lumínico nominal: 1535 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 840 | CCT of 4000K

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: UltraEfficient, EyeComfort

Otras características

- Eficiencia: 210 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8720169188051
- EOC: 872016918805100
- Título del producto: LED CLA 100WA60 E27 4000K CL UE SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.4
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia: 7,3 W
- Potencia equivalente: 100 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 10,4 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 1442629

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169188051
- Peso neto: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 6,5 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:
2024-12-11
Versión: 0.430

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com