

# PHILIPS

Foco Ultraeficiente  
de 50 W PAR16 GU10

Ultraeficiente

3000 K

375 lm

50.000 h

Regulación



8720169307889



## Foco ultraeficiente, lámpara sostenible con función regulable

Los focos LED de Philips proporcionan un haz brillante enfocado, una duración extremadamente larga y un ahorro de energía de hasta el 47 %. Este foco es el reemplazo perfecto y duradero para focos de 50 W con casquillo GU5.3.

### Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas halógenas estándar

### Elige una solución sostenible

- Bombilla de larga vida útil: dura hasta 50 años

### Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Diseñados para tu confort visual

# Destacados

## Sustituye a las halógenas estándar



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta iluminación moderna LED estándar de bajo consumo resulta ideal para sustituir las bombillas halógenas estándar tradicionales.

## Bombilla de larga vida útil: dura hasta 50 años

Con una vida útil de la bombilla de hasta 50.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 50 años.

## Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Casquillo: GU10
- Regulable: Solo con reguladores específicos
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 5,4 cm
- Anchura: 5 cm

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 50.000 hora(s)

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K
- Flujo lumínico nominal: 375 lm

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort, UltraEfficient

## Otras características

- Eficiencia: 178 lm/W

#### Información del embalaje

- EAN: 8720169307889
- EOC: 872016930788900
- Título del producto: LEDClassic 50W GU10 WH 36D DIM UE SRT4

#### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia: 2,1 W
- Potencia equivalente: 50 W

#### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 5,4 cm

#### Valores nominales

- Intensidad nominal máxima: 650 cd

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169307889
- Peso neto: 0,22 kg
- Peso bruto: 0,29 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 5,3 cm
- Anchura: 6,3 cm
- Código 12NC: 929003796001



Fecha de emisión:  
2024-09-10  
Versión: 0.96

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)