

PHILIPS

Downlight ultraeficiente
Diamond Cut

Ultraeficiente

3000 K

Blanco

8720169308169



Downlight ultraeficiente, la solución que más energía ahorra

Philips ha desarrollado un downlight ultraeficiente que utiliza una nueva tecnología para reducir las emisiones de carbono, disminuir el desperdicio de material y reducir el consumo de energía. Con una asombrosa vida útil de 50.000 horas, dura más del triple que los downlight LED equivalentes de Philips y consume tan solo un 50 % de la energía. Justo lo que se necesita para un planeta más sostenible.

Soluciones de iluminación sostenible

- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador

Efecto de iluminación

- Difusor de alta calidad. Luz tenue con distribución uniforme

Materiales y acabado

- Material metálico de gran calidad


Destacados

5 años de garantía en el sistema LED




Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

Difusor de alta calidad. Luz tenue con distribución uniforme



Este difusor de alta calidad distribuye una luz tenue de forma uniforme en las habitaciones.

Material metálico de gran calidad



Material metálico duradero y atractivo que aporta un acabado sólido.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 25.000

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 °
- Consistencia del color: 5 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: UltraEfficient, EyeComfort

Otras características

- Corriente de la bombilla: 49 mA
- Eficiencia: 166 lm/W

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.4
- Potencia: 4,8 W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,152 kg
- Longitud reducida: 12,5 cm
- Anchura reducida: 12,5 cm
- Altura: 5 cm
- Longitud: 15 cm
- Distancia empotrada: 0 cm
- Anchura: 15 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 50.000 hora(s)
- Diámetro: 145 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria:
800
- Color de la luz: 3000
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II
- Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8720169308169
- Peso neto: 0,15 kg
- Peso bruto: 0,18 kg
- Altura: 14,8 cm
- Longitud: 14,8 cm
- Anchura: 5,7 cm



Fecha de emisión:
2025-03-11
Versión: 0.175

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com