

# PHILIPS

Downlight ultraeficiente  
Diamond Cut

Ultraeficiente

3000 K

Blanco

8720169308206



## Downlight ultraeficiente, la solución que más energía ahorra

Philips ha desarrollado un downlight ultraeficiente que utiliza una nueva tecnología para reducir las emisiones de carbono, disminuir el desperdicio de material y reducir el consumo de energía. Con una asombrosa vida útil de 50.000 horas, dura más del triple que los downlight LED equivalentes de Philips y consume tan solo un 50 % de la energía. Justo lo que se necesita para un planeta más sostenible.

### Soluciones de iluminación sostenible

- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador

### Efecto de iluminación

- Difusor de alta calidad. Luz tenue con distribución uniforme

### Materiales y acabado

- Material metálico de gran calidad


# Destacados

## 5 años de garantía en el sistema LED



Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

## Difusor de alta calidad. Luz tenue con distribución uniforme



Este difusor de alta calidad distribuye una luz tenue de forma uniforme en las habitaciones.

## Material metálico de gran calidad



Material metálico duradero y atractivo que aporta un acabado sólido.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal, Plástico

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 25.000

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 °
- Consistencia del color: 5 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

## Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: UltraEfficient, EyeComfort

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 53 mA
- Eficiencia: 161 lm/W

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.45
- Potencia: 6,5 W

#### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,191 kg
- Longitud reducida: 15.0 cm
- Anchura reducida: 15.0 cm
- Altura: 5 cm
- Longitud: 17 cm
- Distancia empotrada: 0 cm
- Anchura: 17 cm

#### Servicio

- Garantía: 5 años

#### Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 50.000 hora(s)
- Diámetro: 170 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria:  
1050
- Color de la luz: 3000
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II
- Número de fuentes de luz: 1

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:  
8720169308206
- Peso neto: 0,19 kg
- Peso bruto: 0,24 kg
- Altura: 17,3 cm
- Longitud: 17,3 cm
- Anchura: 5,7 cm



Fecha de emisión:  
2025-03-11  
Versión: 0.175

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)